

嵌入式挡板

由 Chatsworth Products (CPI) 制造的嵌入式挡板可极大地减少旁路气流，阻挡设备背面的热废气循环至设备正面，有助于改善冷却成本。



优势

- ➔ 完全密封
 - 通过密封机柜中未使用的机架安装空间 (U) 减少设备间的旁路气流
- ➔ 免工具安装
 - 嵌入位于设备导轨上的方孔或攻螺纹安装孔。
 - 集成的销杆提供方便的安装和拆卸



规格

描述	快速拆卸式盲板密封配备有 19 英寸宽 EIA 方孔或攻螺纹设备安装导轨的机柜中的开放式机架安装空间
使用	仅限在环境可控制的室内区域使用，不可在室外或恶劣环境中使用
可选尺寸	• 适用 19 英寸宽，符合 EIA/ECA-310-E 的设备安装导轨 • 1U x 19 英寸 EIA • 2U x 19 英寸 EIA
安装孔尺寸：	• .375 英寸 (9.5 mm) 方孔 • M5、M6、10-32 和 12-24 螺纹孔
认证	UL 认证，UL 60950 标准下的 NWIN（信息技术和通信设备）类别，UL 文件编号 E227626
材料	模压复合塑料，符合 UL94 V-0
面漆	纹理（以匹配 CPI 涂层） • 黑色或冰川白

全球可用性

美国和加拿大
+1-800-834-4969
加拿大安大略省多伦多
+905-850-7770
chatsworth.com
techsupport@chatsworth.com

拉丁美洲
+52-55-5203-7525
墨西哥境内免费
01-800-01-7592
chatsworth.com.co

欧洲
+44-1628-524-834
chatsworth.com

中东和非洲
阿拉伯联合酋长国迪拜
+971-4-2602125
chatsworth.ae

亚太地区
+86 21 6880-0266
chatsworth.com.cn



订购信息



嵌入式挡 方孔板			
方孔	U 高度	数量	装运重量: lb (kg)
34537-X00	1U	1	2 (0.9)
34537-X01	1U	6	3 (1.4)
34537-X02	1U	50	14 (6.4)
34538-X00	2U	1	2 (0.9)
34538-X01	2U	6	3 (1.4)
34538-X02	2U	50	21 (9.5)

X=颜色, C=黑色, E=冰川白

嵌入式挡 方孔			
方孔	U 高度	数量	装运重量: lb (kg)
34381-X00	1U	1	2 (0.9)
34381-X01	1U	6	3 (1.4)
34381-X02	1U	50	14 (6.4)
34382-X00	2U	1	2 (0.9)
34382-X01	2U	6	3 (1.4)
34382-X02	2U	50	21 (9.5)

X=颜色, C=黑色, E=冰川白

尺寸



所示为方孔安装。



是否有兴趣了解更多关于散热管理解决方案的信息? 拨打 800-834-4969 联系我们或发送电子邮件至技术支持 techsupport@chatsworth.com。



CPI 现对CPI 品牌电子产品提供延长有限保修, 在原有保修期(3 年)的基础上再延长两年。

联系CPI 客服中心, 或访问 www.chatsworth.com/warranty, 以了解详细信息。