

Repuestos para el gabinete de montaje en pared CUBE-iT®

REPUESTOS:

Este documento enumera los repuestos solo para el gabinete para montaje en pared CUBE-iT®. Los repuestos incluyen rieles de montaje, puertas, kits de ventiladores y filtros de ventilador de repuesto.


Para identificar el componente del tamaño correcto, ubique el número de parte del producto en la etiqueta que se encuentra en la esquina delantera inferior del marco del gabinete o tome las medidas totales del marco del gabinete. Comuníquese con Asistencia Técnica de CPI al 800-834-4969 o techsupport@chatsworth.com para recibir asistencia.

Ensamble de puerta frontal para el gabinete de montaje en pared CUBE-iT

- Puertas de repuesto

Número de parte	Dimensiones	Estilo de puerta	Peso de embarque lb (kg)
40950-X24	24 in de altura x 24 in de ancho (610 mm x 610 mm)	Vidrio Templado	12 (5,5)
40950-X36	36 in de altura x 24 in de ancho (910 mm x 610 mm)	Vidrio Templado	17 (7,7)
40950-X48	48 in de altura x 24 in de ancho (1220 mm x 610 mm)	Vidrio Templado	22 (10)
40960-X24	24 in de altura x 24 in de ancho (610 mm x 610 mm)	Sólido	12 (5,5)
40960-X36	36 in de altura x 24 in de ancho (910 mm x 610 mm)	Sólido	17 (7,7)
40960-X48	48 in de altura x 24 in de ancho (1220 mm x 610 mm)	Sólido	22 (10)


Nota: X=Color; 7=Negro y E=Blanco glaciar.



Kit de riel de montaje de equipos para gabinete de montaje en pared CUBE-iT


- Se utiliza con equipos que necesitan soporte delantero y posterior
- Vendido en pares
- Material de aluminio

Número de parte	Descripción	Peso de embarque lb (kg)
12787-524	12U; Gabinete de 24 in de altura (610 mm)	4 (1,8)
12787-536	19U; Gabinete de 36 in de altura (910 mm)	6 (2,7)
12787-548	26U; Gabinete de 48 in de altura (1220 mm)	8 (3,6)



Kit de filtro y ventilador estándar para montaje en pared CUBE-iT

- Presuriza el interior del gabinete y extrae el aire caliente por las salidas de ventilación abiertas
- Incluye 1 ventilador, 1 filtro y 1 cubierta para salidas de ventilación
- Nivel de ruido: 39 dB (medido a 3 ft [1 m] de distancia)
- Flujo de aire: 115 CFM (170 CMH)
- 50/60 Hz;
- Cable de alimentación de 6 ft de largo (1,8 m) NEMA 5-15P/6-15P




Número de parte	Descripción	Peso de embarque lb (kg)
40972-001	115 voltios, cable de alimentación 5-15P	2 (0,8)
40972-002	230 voltios, cable de alimentación 6-15P	2 (0,8)

Kit de filtro de repuesto para el gabinete para montaje en pared CUBE-iT


- Compatible con kits de ventilador doble de decibelio bajo y ventilador estándar

Número de parte	Descripción	Peso de embarque lb (kg)
40973-001	Paquete de 5	2 (0,9)



Kit de filtro y ventilador dual de bajo decibelio para gabinetes para montaje en pared CUBE-iT

- Presuriza el interior del gabinete y extrae el aire caliente por las salidas de ventilación abiertas
- El ensamblaje incluye 2 ventiladores y 2 filtros
- Nivel de ruido: 31 dB (medido a 3 ft [1 m] de distancia)
- Colocación recomendada en la parte inferior derecha e izquierda del gabinete
- Flujo de aire: 120 CFM (204 CMH)
- 50/16 Hz
- Cable de alimentación de 6 ft de largo (1,8 m) NEMA 5-15P/6-15P



Número de parte	Descripción	Peso de embarque lb (kg)
40975-001	115 voltios, cable de alimentación 5-15P	4 (1,8)
40975-002	230 voltios, cable de alimentación 6-15P	4 (1,8)

Disponibilidad global

EE. UU

Simi Valley, CA
800-834-4969

Canadá

Toronto, Ontario, Canada
+905-850-7770

chatsworth.com • techsupport@chatsworth.com

Europa

Buckinghamshire, UK
+441628524834

Oriente Medio y África

Dubái, EAU
+971-4-2602125

Doha, Qatar
+974-4-267422

América Latina

+52-55-5203-7525
Número gratuito en México
800-201-7592
chatsworth.com.co

Asia Pacífico

+86 21 6880-0266
chatsworth.com.cn



CHATSWORTH
PRODUCTS