

Producto Destacado

NUEVO Bastidor Estándar de Dos Postes

Ahorra Tiempo, Espacio y Mano de Obra.

- Ensamble unido – incluye tornillería que corta la pintura para unir los componentes
- Tornillos de tierra integrados – preparación para conexión a tierra integrada al canal del bastidor (en un lado) con dos tornillos de ¼" separados 5/8" para sujetar fácil y rápidamente las terminales de tierra.
- Bastidores de 8 pies con 52 U – se agregó una unidad más a los de 51 U
- Disponible en acabado de blanco glaciado – ahora como un color estándar que coincide con los gabinetes CPI.
- Juego de cable y terminal para conexión al sistema de tierra para Bastidores (pedido por separado) – permite un fácil acoplamiento al sistema de conexión a tierra de telecomunicaciones. El nuevo juego incluye: Puente de 9 ft de largo (2.7 m) para la Conexión al Sistema de Tierra con terminal de toma a tierra acoplado, compuesto antioxidante para juntas y herramientas para acoplar el puente al bastidor.

Compare					
Fabricante	Chatsworth Products (CPI)	Panduit	Pentair - Hoffman	Cooper B-Line	
Modelo	Bastidor Estándar	Sistema de Administración de Cables de Bastidores de 2 Poste	Bastidores con Marco Abierto de 2 Postes	Bastidor para Equipos de Red de 2 Postes	
Bastidores de 8 ft de altura con 52U	✓	✓	No	No	
Accesorios de Conexión al Sistema de Tierra, Integrado	✓	✓	No	No	
Cruzada del Número de Parte					
Bastidor 19 in EIA Negro	45U	55053-703	R2P	EDR19FM45H	SB556084XUFB
	52U/51U*	55053-715	R2P96	EDR19FM51U	SB556096XUFB
	58U	55053-708	N/A	EDR19FM58U	SB556108XUFB
Bastidor 19 in EIA Gris	45U	55053-103	N/A	N/A	SB556084XUTG
	52U/51U*	55053-115	N/A	N/A	SB556096XUTG
	58U	55053-108	N/A	N/A	SB556108XUTG
Bastidor 19 in EIA Natural	45U	55053-503	R2P	EVR19FM45U	SB556084XUAL
	52U/51U*	55053-515	R2P96	EVR19FM51U	SB556096XUAL
	58U	55053-508	N/A	EVR19FM58U	SB556108XUAL

Notas: *Los Bastidores CPI y Panduit son de 52 U. Los Bastidores Pentair-Hoffman y Cooper B-Line son de 51U.



55053: El Bastidor que los Clientes solicitan por el Número.




Tornillos de Conexión al Sistema de Tierra Integradas



Juego de cable y terminal para Conexión al Sistema de Tierra para Bastidores (pedido por separado)



Ensamble Unido



CHATSWORTH PRODUCTS

+52-55-5203-7525
www.chatsworth.com.co

Bastidor Estándar de 3 in de Profundidad (80 mm)

El popular Bastidor Estándar de CPI, que proporciona un soporte reforzado y resistente para diferentes equipos de TI, ahora tiene las siguientes características:


Características:

- 19 in EIA, espaciado para rieles universales,
 - Espacios en U de 1.75 in de altura (44.45 mm)
 - Orificios de montaje roscados #12-24
 - Espacios en U marcados y numerados
- Tres alturas:
 - 45 U, 7 ft de altura (2.1 m)
 - 52 U, 8 ft de altura (2.4 m)
 - 58 U, 9 ft de altura (2.7 m)
- Hecho de aluminio extruido liviano
- Se embarca sin ensamblar en una caja compacta
- Tornillos integrados para conexión al sistema de tierra
- Capacidad de carga estática de 1000 lb (453.6 kg)
- Accesorio de Circuito de Comunicaciones Listado UL, DUXR.E140851
- Cinco acabados:
 - Aluminio granulado claro
 - Pintado, Negro
 - Pintado, Gris
 - Pintado, Beige Computadora
 - Pintado, Blanco Glaciar
- Una amplia variedad de accesorios de organizadores de cables verticales y horizontales combinables y bandejas para ajustarse a los requisitos de dimensiones, cableado y equipos

Número de Parte	Descripción Altura por Ancho Altura: ft (m)	Peso de Embarque lb (kg)
Bastidor Estándar de 3 in de Profundidad (80 mm)		
55053-X03	7 in de Altura (2.1 m) x 19", 45U	31 (14.1)
55053-X15	8 in de Altura (2.4 m) x 19", 52U	37 (16.8)
55053-X08	9 in de Altura (2.7 m) x 19", 58U	40 (18.1)
Juego de cable y terminal para Conexión al Sistema de Tierra para Bastidores		
40159-008	Puente a Tierra de 9 ft (2.7 m) de Largo y Antioxidante	2 (0.9)
Organizador Vertical GVCS, Un Solo Lado		
12831-X03	7 in de Altura (2.1 m) x 6 in de Ancho (150 mm) x 6.76 in de Profundidad (171.7 mm)	19 (8.6)
Global Standard Pack		
57004-X03	Bastidor Estándar y (2) Organizadores Verticales GVCS de un solo lado	67 (30.4)

X=color: 5= Natural, 7=Negro, E=Blanco Glaciar

Para obtener más información sobre el Bastidor Estándar, visite www.chatsworth.com, llame al 800-834-4969 o envíe un correo electrónico a: techsupport@chatsworth.com



Bastidor Estándar de 3 in (80 mm) de Profundidad Mostrado con (2) Organizadores Verticales GVCS de un solo lado de 6 in de Ancho

Dato Útil

- NUEVAS características integradas disponibles para la Conexión al Sistema de Tierra están disponibles para el Bastidor Universal.

