



CHATSWORTH
PRODUCTS

Administración de Cables Motive®

El Administrador Vertical de Cables Motive® es una solución de administración de cables altamente configurable y avanzada que proporciona un ajuste ilimitado en cualquier lugar dentro del administrador de cables, optimizando el uso del espacio interior.



Nuevo Diseño de Puerta, Opciones de Accesorios Ampliadas:

- Diseño de puerta actualizado.
- Ahora se ofrecen guías Blancas y Negras como opción estándar.
- Se envía totalmente ensamblado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- El marco tiene un perfil de aluminio extruido con una vía central integral.
- Los grandes radios están diseñados en muchos de los elementos de marco para proteger y sostener los cables cuando entran y salen del administrador.
- Los puntos de contacto están resaltados en azul para una fácil identificación y un ajuste rápido.
- La puerta de doble bisagra se abre hacia la derecha o la izquierda y se empuja para cerrarla fácilmente.
- La función de gancho en el interior de la puerta delantera proporciona una ubicación exclusiva y segura para colgar un medidor de prueba.
- Disponible en una amplia variedad de alturas, anchos y configuraciones.
- Se envía completamente ensamblado con puertas preinstaladas.

ESPECIFICACIONES

Descripción:	Administradores de cables compatibles con fibra altamente versátiles para Sistemas de Bastidores abiertos de dos y cuatro postes CPI Solo para uso en interiores, en áreas de ambiente controlado; no debe usarse en exteriores, en entornos agresivos o en espacios con circulación de aire.
Opciones:	<p>El Administrador Vertical de Cables de Un Solo Lado incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guías Negras/Blancas • Conjuntos del lado izquierdo y derecho con guías para cables en forma de T que se alinean con los espacios de unidad (U) de montaje en bastidor presentes en el bastidor • Conjunto de puerta delantera de doble bisagra (preinstalado) • Montaje de vía central • 2 Varillas de Accesorio • 4 Guías de Administración Giratoria (no se incluyen en administradores de 6 in [150 mm] de ancho y 8 in [200 mm] de ancho) • 12 Sujetadores de Cables • 4 Medios Carretes (no se incluyen en administradores de 6 in [150 mm] de ancho y 8 in [200 mm] de ancho) • Herrajes para la instalación <p>El Administrador Vertical de Cables de Dos Lados incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guías Negras/Blancas • Conjuntos del lado izquierdo y derecho con guías para cables en forma de T que se alinean con los espacios de unidad (U) de montaje en bastidor presentes en el bastidor • Conjuntos de puerta delantera y puerta trasera de doble bisagra (preinstalados) • Montaje de vía central • 4 Varillas de Accesorio • 4 Guías de Administración Giratoria (no se incluyen en administradores de 6 in [150 mm] de ancho y 8 in [200 mm] de ancho) • 12 Sujetadores de Cables • 4 Medios Carretes (no se incluyen en administradores de 6 in [150 mm] de ancho y 8 in [200 mm] de ancho) • Herrajes para la instalación

Disponibilidad: Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa, Oriente Medio y África

Estados Unidos y Canadá
Simi Valley, CA
800-834-4969
Toronto, Ontario, Canadá
+905-850-7770
chatsworth.com
techsupport@chatsworth.com

América Latina
Ciudad de México, México
+52-55-5203-7525
Número sin costo en México
201-800-7592
chatsworth.com.co

Europa
Buckinghamshire
Inglaterra, RU
+44-1628-524-834

Oriente Medio y África
Dubái, EAU
+971-4-2602125
Doha, Catar
+974-4-267422

Asia-Pacífico
Distrito de Jing'an,
Shanghái, China
+86 21 6880-0266
chatsworth.com.cn

ESPECIFICACIONES

Construcción:	Se envía totalmente ensamblado. Se acopla a los bastidores CPI con pernos de carruaje, arandelas y tuercas hexagonales suministrados.
Materiales:	Acero y aluminio con guías de plástico para cables en forma de T y accesorios de plástico.
Acabados:	Pintura de recubrimiento en polvo de color Negro o Blanco Glaciar.
Empaque:	Empaquetado en cartón 100 % reciclable.
Tamaños:	Consulte la información para pedidos.
Tabla:	Consulte la tabla de llenado de cables en www.chatsworth.com/cablefill

PARA USAR CON

- Bastidor Estándar
- Bastidor Universal
- Marco de 4 Postes QuadraRack®
- Marco de Servidor QuadraRack
- QuadraRack Ajustable (AQR)
- ServerRack Ajustable (ASR)
- QuadraRack de Riel Ajustable (ARQR)
- ServerRack de Riel Ajustable (ARSR)

ACCESORIOS RELACIONADOS

- Kit de Soporte para Dos PDU
- Kits de Paneles Laterales
- Kits de Panel Trasero/Medio

VENTAJAS

Uso Máximo del Espacio

El sistema integrado de vía central proporciona ajustabilidad ilimitada con soporte versátil y directo para los grupos de cables. Este sistema permite el máximo aprovechamiento del espacio interior, donde los cables se administran y tienen soporte justo donde lo necesitan.

Diseño Intuitivo y Sin Herramientas

- La Varilla de Accesorio se monta en la vía central de Motive, cuenta con ajuste vertical sin necesidad de herramientas y sirve como la base para todos los accesorios de administración de cables de Motive.
- El accesorio de Guía de Administración Giratoria se conecta a la Varilla de Accesorio y proporciona soporte para el grupo de cables y separación del grupo en cualquier punto dentro del administrador de cables.
- El accesorio de Sujetadores Cables se conecta directamente a la vía central de Motive, a la Varilla de Accesorio o a la Guía de Administración Giratoria y permite conexión, retiro y ajuste rápidos de los grupos de cables.
- El accesorio de Medio Carrete se engancha en la Varilla de Accesorio y ofrece una administración holgada y soporte de curvatura para los cables.

Atención a los Detalles

Muchos elementos de diseño, tanto grandes como pequeños, están integrados en Motive para mejorar la experiencia del usuario y promover un uso intuitivo.

Concepto Pionero

CPI, que sigue construyendo sobre la base de la reputación de Chatsworth Products (CPI) como proveedor de los mejores sistemas de administración de cables de su clase, ha sido pionero de un método intuitivo y altamente eficiente para la administración de cables de alta densidad de fibra óptica y cobre con el Administrador Vertical de Cables Motive.

Utilizando un sistema de vía central innovador, basado en extrusión e integral, Motive ofrece un conjunto modular y altamente configurable de accesorios de administración de cables que optimizan el uso del espacio interior brindando tendidos de cables más directos que tienen soporte justo donde lo necesitan.

Los cables de red están organizados de manera eficiente, están apoyados de manera apropiada y están protegidos físicamente con el Administrador de Cables Motive de CPI.

Respuesta a las Necesidades Actuales y Futuras de Cableado

El Administrador de Cables Motive ha sido diseñado cuidadosamente para mitigar las prácticas de cableado deficientes con respecto a la holgura del cable, los radios de curvatura y la organización. Es altamente configurable para una variedad de aplicaciones, ahora y en el futuro.

Motive también es muy adecuado para aplicaciones avanzadas de Energía a través de Ethernet (PoE) donde los vatajes superiores requieren grupos de cables más pequeños y debidamente espaciados para evitar la acumulación excesiva de calor.

Despliegue sin Esfuerzo

Ya sea en un pequeño armario de la sala de telecomunicaciones o en un centro de datos empresariales a gran escala, la forma y las funciones superiores de Motive proporcionan movimientos, adiciones y cambios rápidos y fáciles a través de un diseño intuitivo y una ajustabilidad sin herramientas.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Matriz de Número de Parte del Administrador de Cables Motive:

Elija Estilo, Ancho, Color y Altura de Administrador.

Ejemplo de Número de Parte: 32610-703; de Un Solo Lado, 6 in de Ancho x 7 ft de Altura, Negro

3	2	6	Estilo	Ancho in (mm)	Color	Altura ft/in (m)
1	Un Solo Lado, Guías Negras	0	6 in (150)	7	Negro*	01 6 ft (1,8)
2	Dos Lados, Guías Negras	1	8 in (200)	E	Blanco Glaciar	02 6 ft 6 in (2,0)
3	Un Solo Lado, Guías Blancas	2	10 in (250)			03 7 ft (2,1)
4	Dos Lados, Guías Blancas	3	12 in (300)			05 6 ft 7 in (2,3)
		4	15 in (380)			15 8 ft (2,4)
						08 9 ft (2,7)



Administrador Vertical de Cables de Un Solo Lado Motive



Administrador Vertical de Cables de Dos Lados Motive

Notas: La profundidad total para el administrador de Un Solo Lado es de 15,5 in (392 mm).

La profundidad total para el administrador de Dos Lados es de 23,6 in (600 mm).

* Opciones de guía blanca no disponibles con Administradores de Cables Negros

ACCESORIOS:



Conjunto de Varilla de Accesorio

Se engancha en la vía central en cualquier punto y cuenta con una extrusión de ranura en T en cada lado para fijar accesorios y un tornillo de ajuste manual para un ajuste rápido.

- Vías con ranura en T en los lados derecho e izquierdo.
- Use para la separación de cables izquierda y derecha y con otros accesorios para una variedad de configuraciones.
- Ajuste la elevación aflojando y volviendo a ajustar el tornillo de ajuste manual azul.
- Vendido en pares.
- Acabado: aluminio anodizado transparente con base y tapa negras; punto de ajuste azul.



Kit de Organizadores de Dedos Rotatorios

El Kit de Organizadores de Dedos Rotatorios se posiciona en cualquier lugar del frente a atrás a lo largo del Conjunto de Varilla de Accesorio para asegurar y aislar los grupos de cables. Gira y se bloquea en su posición en incrementos de 45 grados en el Conjunto de Varilla de Accesorio para el soporte flexible de los cables en cualquier lugar dentro del administrador (no debe utilizarse con administradores de 6 in [150 mm] de ancho y 8 in [200 mm] de ancho).

- Se fija a la Varilla de Accesorio con un sujetador tipo broche sin herramientas.
- Con capacidad para cuatro Sujetadores de Cables.
- Utilícelo para la separación del grupo de cables y para soportar los cables en cualquier lugar dentro del espacio de administración de cables.
- Se vende en paquetes de cuatro.
- Acabado: negro con punto de ajuste azul.



Número de parte	Configuración	Peso de Embarque lb (kg)
32650-701	Para Administrador Vertical de Cables de Un Solo Lado Motive, 1 par	2 (0,7)
32650-702	Para Administrador Vertical de Cables de Dos Lados Motive, 1 par	2 (0,7)

Número de parte	Descripción	Peso de Embarque lb (kg)
32661-001	Kit de Organizadores de Dedos Rotatorios, Paquete de 4	1 (0,5)

ACCESORIOS:



Kit de Sujetadores de Cables

El Kit de Sujetadores de Cables puede utilizarse en cualquier lugar en la vía central o en el Conjunto de Varilla de Accesorio, así como en varios puntos en el Organizador de Dedos Rotatorios.

- Instalación sin herramientas de 1/4 de vuelta.
- Su función de giro aumenta la flexibilidad y mejora el soporte para grupos de cables.
- Con capacidad para sujetadores de gancho y bucle de hasta 3/4 in de ancho (19 mm).
- Disponible en paquetes de 12 o 48.
- Acabado: negro con punto de ajuste azul.



Kit de Medio Carrete

Se fija al Conjunto de Varilla de Accesorio. Los Medios Carretes pueden utilizarse encima y debajo para crear un carrete redondo completo o en la parte frontal/trasera para crear dos medios carretes. (No debe utilizarse en administradores de 6 in [150 mm] de ancho y 8 in [200 mm] de ancho).

- Instalación sin herramientas, encaja en la Varilla de Accesorio.
- Ensamblaje
 - Se ajusta de adelante hacia atrás.
 - Se instala en la parte superior e inferior del Conjunto de Varilla de Accesorio para crear un carrete de diámetro completo de 2 in (50 mm).
 - Utilice un máximo de cuatro Medios Carretes por Conjunto de Varilla de Accesorio.
 - Se vende en paquetes de cuatro.
 - Acabado: negro.



Número de parte	Configuración	Peso de Embarque lb (kg)
32657-001	Kit de Sujetadores de Cables, Paquete de 12	1 (0,5)
32657-002	Kit de Sujetadores de Cables, Paquete de 48	1 (0,5)

Número de parte	Descripción	Peso de Embarque lb (kg)
32651-001	Kit de Medios Carretes, Paquete de 4	1 (0,5)

Kit para Radio de Curvatura sin Herramientas para Cables de Conexión de Fibra

El Kit para Radio de Curvatura sin Herramientas para Cables de Conexión de Fibra garantiza un soporte de radio de curvatura adecuado para los cables de conexión de fibra óptica al realizar la transición a través de guías para cables en forma de T. Se inserta en el administrador con guías en forma de T sin necesidad de usar herramientas y se puede usar para aplicaciones nuevas o de adaptación.

- Proporciona un soporte de radio de curvatura adecuado para los cables de conexión de fibra óptica.
- Instalación sin herramientas.
- Se puede instalar en orientaciones ascendentes o descendentes a cada lado de una guía de cable en forma de T.
- Opciones en blanco o negro disponibles.
- Disponible en paquetes de 10 o 50.



Kit de Anillos para Fijar Cables para el Administrador Vertical de Cables

Un Solo Lado Motive

Crear un paso de cables independiente para los cables de las instalaciones en la parte trasera del administrador Vertical de Cables de Un Solo Lado Motive.

Elija un kit que coincida con el ancho del administrador vertical de cables; un kit por administrador.

- Se acopla a la vía central con los herrajes incluidos.
- Los anillos tienen forma de "C", 3,5 in de altura x 8,5 in de profundidad (89 mm x 216 mm), con una cerradura plástica que gira para abrirse a fin de brindar acceso a los cables.
- Compatible con todos los accesorios de Administración de Cables Motive.
- Opciones de puerta en blanco o negro disponibles.
- Cada kit incluye 5 anillos.



Número de parte	Descripción	Peso de Embarque lb (kg)
32697-001	Kit para Radio de Curvatura sin Herramientas para los Cables de Conexión de Fibra, Negro, Paquete de 10	1 (0,5)
32697-002	Kit para Radio de Curvatura sin Herramientas para los Cables de Conexión de Fibra, Negro, Paquete de 50	3 (1,4)
32698-002	Kit para Radio de Curvatura sin Herramientas para los Cables de Conexión de Fibra, Blanco, Paquete de 50	3 (1,4)

Número de parte	Descripción	Peso de Embarque lb (kg)
Chasis de Anillo Blanco o Negro con Puerta Negra		
32573-X00	Para Administrador de 6 in (150 mm) de ancho, Puerta Negra	9,6 (4,4)
32573-X01	Para Administrador de 8 in (200 mm) de ancho, Puerta Negra	11 (5,5)
32573-X02	Para Administrador de 10 in (250 mm) de ancho, Puerta Negra	12,4 (5,6)
32573-X03	Para Administrador de 12 in (300 mm) de ancho, Puerta Negra	14,8 (6,7)
32573-X04	Para Administrador de 15 in (380 mm) de ancho, Puerta Negra	17,8 (8,1)
Chasis de Anillo Blanco con Puerta Blanca		
32574-E00	Para Administrador de 6 in (150 mm) de ancho, Puerta Blanca	9,6 (4,4)
32574-E01	Para Administrador de 8 in (200 mm) de ancho, Puerta Blanca	11 (5,5)
32574-E02	Para Administrador de 10 in (250 mm) de ancho, Puerta Blanca	12,4 (5,6)
32574-E03	Para Administrador de 12 in (300 mm) de ancho, Puerta Blanca	14,8 (6,7)
32574-E04	Para Administrador de 15 in (380 mm) de ancho, Puerta Blanca	17,8 (8,1)


Color del Chasis de Anillo: X= Color, 7 = Negro, E= Blanco Glaciar.

ACCESORIOS:

Kit de Soporte para Dos PDU para Administrador Vertical de Cables Motive


El Kit de Soporte para Dos PDU se acopla directamente a la vía central de Motive y brinda un método flexible y conveniente de soportar hasta dos PDU verticales una al lado de la otra.

- El diseño de dos piezas permite la compatibilidad con prácticamente todas las longitudes de chasis de PDU sin herramientas.
- Se acopla directamente a la vía central del administrador.
- Montaje central en cualquier ancho de administrador.
- Montaje compensado opcional en administradores de 10 in (250 mm) de ancho y más anchos.
- Soporta dos PDU de 2,7 in (69 mm) de ancho, o más angostas, una al lado de la otra, o una PDU de 4 in (100 mm) de ancho.



Kit de Paneles Laterales para Administrador Vertical de Cables Motive

- Úselo para mayor protección o en ambientes de contención térmica.
- Disponible en uno o dos pares.
- Un par incluye un panel de lado izquierdo y uno de lado derecho y cubrirá ambos lados de un Administrador Vertical de Cables de Un Solo Lado Motive.
- Dos pares incluyen dos paneles de lado izquierdo y dos de lado derecho y cubrirán ambos lados de un Administrador Vertical de Cables de Dos Lados Motive.




Número de parte	Descripción	Peso de Embarque lb (kg)
32601-X00	Kit de Soporte para Dos PDU	2 (0,9)

X= Color: 7 = Negro; E = Blanco Glaciar. (Nota: El Administrador de Cables debe ser más alto que la PDU).

Número de parte	Altura in (mm)	Peso de Embarque lb (kg)
32602-X01	72 (1829), 1 Par	14 (6,4)
32602-X02	78 (1981), 1 Par	15 (6,8)
32602-X03	84 (2133), 1 Par	16 (7,3)
32602-X05	90 (2286), 1 Par	17 (7,7)
32602-X15	96 (2438), 1 Par	18 (8,2)
32602-X08	108 (2743), 1 Par	20 (9,1)
32602-X51	72 (1829), 2 Pares	26 (11,8)
32602-X52	78 (1981), 2 Pares	28 (12,7)
32602-X53	84 (2133), 2 Pares	30 (13,6)
32602-X55	90 (2286), 2 Pares	32 (14,5)
32602-X65	96 (2438), 2 Pares	34 (15,5)
32602-X58	108 (2743), 2 Pares	38 (17,3)


X= Color: 7 = Negro, E= Blanco Glaciar

ACCESORIOS:



Kit de Panel Trasero para Administrador Vertical de Cables de Un Solo Lado Motive

- Úselo para mayor protección o en un ambiente de contención térmica.
- Contiene la parte trasera del Administrador Vertical de Cables de Un Solo Lado Motive.
- Incluye una serie de aberturas selladas con arandelas en administradores de 10 in de ancho, 12 in de ancho y 15 in de ancho (250 mm, 300 mm y 380 mm).
- Compatible con todos los demás accesorios del Administrador de Cables Motive.



Kit de Panel Medio para Administrador Vertical de Cables de Dos Lados Motive

- Úselo para mayor protección o en un ambiente de contención térmica.
- Cubre y divide la parte frontal y trasera del Administrador Vertical de Cables de Dos Lados Motive.
- Incluye una serie de aberturas selladas con arandelas en administradores de 10 in de ancho, 12 in de ancho y 15 in de ancho (250 mm, 300 mm y 380 mm).
- Compatible con todos los demás accesorios para Administrador de Cables Motive.

Número de parte	Altura in (mm)	Peso de Embarque lb (kg)
32604-X01	72 (1829) para Administradores de 6 in (150) de ancho	8 (3,6)
32604-X02	78 (1981) para Administradores de 6 in (150) de ancho	9 (4,1)
32604-X03	84 (2133) para Administradores de 6 in (150) de ancho	9 (4,1)
32604-X04	90 (2286) para Administradores de 6 in (150) de ancho	10 (4,5)
32604-X05	96 (2438) para Administradores de 6 in (150) de ancho	10 (4,5)
32604-X06	108 (2743) para Administradores de 6 in (150) de ancho	11 (5)
32604-X07	72 (1829) para Administradores de 8 in (200) de ancho	10 (4,5)
32604-X08	78 (1981) para Administradores de 8 in (200) de ancho	10 (4,5)
32604-X09	84 (2133) para Administradores de 8 in (200) de ancho	11 (5)
32604-X10	90 (2286) para Administradores de 8 in (200) de ancho	12 (5,5)
32604-X11	96 (2438) para Administradores de 8 in (200) de ancho	12 (5,5)
32604-X12	108 (2743) para Administradores de 8 in (200) de ancho	13 (5,9)
32604-X13	72 (1829) para Administradores de 10 in (250) de ancho	10 (4,5)
32604-X14	78 (1981) para Administradores de 10 in (250) de ancho	11 (5)
32604-X15	84 (2133) para Administradores de 10 in (250) de ancho	12 (5,5)
32604-X16	90 (2286) para Administradores de 10 in (250) de ancho	13 (5,9)
32604-X17	96 (2438) para Administradores de 10 in (250) de ancho	13 (5,9)
32604-X18	108 (2743) para Administradores de 10 in (250) de ancho	15 (6,8)
32604-X19	72 (1829) para Administradores de 12 in (300) de ancho	12 (5,5)
32604-X20	78 (1981) para Administradores de 12 in (300) de ancho	13 (5,9)
32604-X21	84 (2133) para Administradores de 12 in (300) de ancho	14 (6,4)
32604-X22	90 (2286) para Administradores de 12 in (300) de ancho	14 (6,4)
32604-X23	96 (2438) para Administradores de 12 in (300) de ancho	15 (6,8)
32604-X24	108 (2743) para Administradores de 12 in (300) de ancho	17 (7,5)
32604-X25	72 (1829) para Administradores de 15 in (380) de ancho	14 (6,4)
32604-X26	78 (1981) para Administradores de 15 in (380) de ancho	15 (6,8)
32604-X27	84 (2133) para Administradores de 15 in (380) de ancho	16 (7,3)
32604-X28	90 (2286) para Administradores de 15 in (380) de ancho	17 (7,5)
32604-X29	96 (2438) para Administradores de 15 in (380) de ancho	18 (8,2)
32604-X30	108 (2743) para Administradores de 15 in (380) de ancho	20 (9,1)

X= Color: 7 = Negro, E= Blanco Glaciar

Número de parte	Altura in (mm)	Peso de Embarque lb (kg)
32605-X01	72 (1829) para Administradores de 6 in (150) de ancho	8 (3,6)
32605-X02	78 (1981) para Administradores de 6 in (150) de ancho	9 (4,1)
32605-X03	84 (2133) para Administradores de 6 in (150) de ancho	9 (4,1)
32605-X04	90 (2286) para Administradores de 6 in (150) de ancho	10 (4,5)
32605-X05	96 (2438) para Administradores de 6 in (150) de ancho	10 (4,5)
32605-X06	108 (2743) para Administradores de 6 in (150) de ancho	12 (5,2)
32605-X07	72 (1829) para Administradores de 8 in (200) de ancho	10 (4,5)
32605-X08	78 (1981) para Administradores de 8 in (200) de ancho	10 (4,5)
32605-X09	84 (2133) para Administradores de 8 in (200) de ancho	11 (4,8)
32605-X10	90 (2286) para Administradores de 8 in (200) de ancho	12 (5,2)
32605-X11	96 (2438) para Administradores de 8 in (200) de ancho	12 (5,2)
32605-X12	108 (2743) para Administradores de 8 in (200) de ancho	14 (6,1)
32605-X13	72 (1829) para Administradores de 10 in (250) de ancho	11 (4,8)
32605-X14	78 (1981) para Administradores de 10 in (250) de ancho	12 (5,2)
32605-X15	84 (2133) para Administradores de 10 in (250) de ancho	12 (5,2)
32605-X16	90 (2286) para Administradores de 10 in (250) de ancho	13 (5,7)
32605-X17	96 (2438) para Administradores de 10 in (250) de ancho	14 (6,1)
32605-X18	108 (2743) para Administradores de 10 in (250) de ancho	15 (6,6)
32605-X19	72 (1829) para Administradores de 12 in (300) de ancho	12 (5,2)
32605-X20	78 (1981) para Administradores de 12 in (300) de ancho	13 (5,7)
32605-X21	84 (2133) para Administradores de 12 in (300) de ancho	13 (5,7)
32605-X22	90 (2286) para Administradores de 12 in (300) de ancho	15 (6,6)
32605-X23	96 (2438) para Administradores de 12 in (300) de ancho	16 (7)
32605-X24	108 (2743) para Administradores de 12 in (300) de ancho	17 (7,7)
32605-X25	72 (1829) para Administradores de 15 in (380) de ancho	14 (6,1)
32605-X26	78 (1981) para Administradores de 15 in (380) de ancho	15 (6,6)
32605-X27	84 (2133) para Administradores de 15 in (380) de ancho	16 (7)
32605-X28	90 (2286) para Administradores de 15 in (380) de ancho	17 (7,7)
32605-X29	96 (2438) para Administradores de 15 in (380) de ancho	19 (8,4)
32605-X30	108 (2743) para Administradores de 15 in (380) de ancho	21 (9,3)


X= Color: 7 = Negro, E= Blanco Glaciar

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

El Administrador Horizontal de Cables Motive® complementa el estilo del Administrador Vertical de Cables Motive y proporciona un paso horizontal exclusivo para organizar y almacenar los cables sobre los paneles de conexión y switches de red.



P/N 35431-XXX



P/N 35432-XXX

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Puerta principal a presión contorneada que se abre hacia arriba o hacia abajo y complementa el estilo del Administrador Vertical de Cables Motive.
- 2 estilos de chasis: sólido o con puertos de pasos de cables.
- Disponible con guías de plástico en Negro o Blanco.

Administrador Horizontal de Cables Motive

Disponible en cuatro alturas: 1U, 2U, 3U, 4U. La puerta a presión complementa el estilo del Administrador Vertical de Cables Motive. Gire la cubierta hacia arriba o hacia abajo para acceder a los cables.

El Administrador Horizontal de Cables Motive incluye guías para cables en forma de T para organizar los cables de conexión y los cables de jumper a medida que los cables entran y salen del administrador para hacer conexiones de equipos individuales. Hay dos estilos de chasis disponibles. Elija la opción de chasis sólido para utilizar en áreas donde se necesita aislamiento térmico. Use el chasis con puertos de pasaje de cables para permitir que los cables de conexión pasen de la parte delantera a la trasera.

Número de parte	Estilo de Chasis	Descripción altura x ancho x profundidad in (mm)	Peso de Embarque lb (kg)
Administrador de Cables Blanco o Negro con Guías Negras			
35431-X02	Con puertos de paso de cables, guías negras	2U x 19 x 8,2 (208)	4 (1,8)
35431-X03	Con puertos de paso de cables, guías negras	3U x 19 x 8,2 (208)	5 (2,4)
35431-X04	Con puertos de paso de cables, guías negras	4U x 19 x 8,2 (208)	7 (3,2)
35432-X01*	Guías negras sólidas	1U x 19 x 8,2 (208)	3 (1,4)
35432-X02	Guías negras sólidas	2U x 19 x 8,2 (208)	4 (1,8)
35432-X03	Guías negras sólidas	3U x 19 x 8,2 (208)	5 (2,4)
35432-X04	Guías negras sólidas	4U x 19 x 8,2 (208)	7 (3,2)
Administrador de Cables Blanco con Guías Blancas			
35433-E02	Con puertos de paso de cables, guías blancas	2U x 19 x 8,2 (208)	4 (1,8)
35433-E03	Con puertos de paso de cables, guías blancas	3U x 19 x 8,2 (208)	5 (2,4)
35433-E04	Con puertos de paso de cables, guías blancas	4U x 19 x 8,2 (208)	7 (3,2)
35434-E01*	Guías blancas sólidas	1U x 19 x 8,2 (208)	3 (1,4)
35434-E02	Guías blancas sólidas	2U x 19 x 8,2 (208)	4 (1,8)
35434-E03	Guías blancas sólidas	3U x 19 x 8,2 (208)	5 (2,4)
35434-E04	Guías blancas sólidas	4U x 19 x 8,2 (208)	7 (3,2)

Color del Chasis del Administrador de Cables: X= Color; 7 = Negro, E= Blanco Glaciar

* Administradores Horizontales de 1U disponibles solo con chasis sólido.

chatsworth.com

techsupport@chatsworth.com

800-834-4969

Impulsamos y protegemos su inversión en tecnología.