

GUÍAS EXTENDIDOS DE LA SECCIÓN DE CABLEADO MAESTRO MCS - EFX

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Las aperturas para cables patentadas a los costados de MCS - EFX se alinean con los espacios de las RMU en el bastidor permitiendo que los cables salgan por la RMU.
- Las aperturas para cables en el costado de la MCS - EFX tienen el tamaño adecuado para alojar 48 cables de conexión, el doble de capacidad de las MCS estándar. Las aperturas tienen bordes redondeados para proteger el cable y para no deformarse o romperse.
- Las bisagras de la puerta se abren a la derecha o a la izquierda para acceder con facilidad a los cables durante los MAC y se bloquean en la posición cerrada para proteger los cables contra daños.
- La MCS-EFX bilateral de 10" y 12" de ancho incluye 4 carretes de distribución de cables.

APLICACIONES

- Utilice la Sección de Cableado Maestro MCS - EFX de gran capacidad adicional con guías extendidas para grandes instalaciones empresariales en Salas de Telecomunicaciones (TR) y Salas de Equipos (ER) para dar soporte a la conexión cruzada principal (MC), conexión cruzada Intermedia (IC) o Conexión Cruzada Horizontal (HC) y al Equipo de Voz y a los Conmutadores de Red.

ACCESORIOS RELACIONADOS

- Bastidor Estándar/Bastidor Universal
- Marco de 4 postes QuadraRack
- Sección de Cableado Maestro
- Organizadores de Cables Horizontales Universales
- Organizadores de Cables Horizontales Universales Bilaterales
- Carretes de distribución de cables
- Cascadas de Soporte de Cables
- Correas reutilizables para el Organizador de Cables Saf-T-Grip®



La Sección de Cableado Maestro MCS - EFX de capacidad adicional con guías extendidas es la solución de organización de cables vertical más amplia y con más funcionalidades para bastidores de dos y cuatro montantes. MCS - EFX está disponible como un pasador para organización de cables unilateral y bilateral en varios tamaños.

MCS - EFX ofrece un sistema patentado de aperturas de cables amplias que se alinean con cada espacio de montaje en el bastidor proporcionando el control de los cables de conexión por la RMU. Los guías en forma de "T" se extienden 2-1/2" más que los que se utilizan en el MCS estándar creando una mayor área de relación entre el diámetro del cable y el diámetro del conducto y permitiendo que salgan 48 cables de parcheo por RMU en cada lado del organizador de cables. MCS - EFX incluye una puerta delantera abisagrada que se abre a la derecha o a la izquierda para proporcionar un fácil acceso a los cables. La puerta se bloquea en la posición cerrada para proteger los cables y proporciona un aspecto prolijo y terminado.

MCS - EFX está fabricado en una combinación de hoja de aluminio resistente y liviana y materiales compuestos aptos para uso en cámaras para obtener una resistencia máxima con el peso mínimo. MCS - EFX está embalado en una caja para su fácil manejo e incluye herramientas para la instalación.


Consulte el reverso para conocer la selección de productos. Comuníquese con el Soporte Técnico de CPI para obtener asistencia en la configuración.



ESPECIFICACIONES

- Pasador unilateral o bilateral
 - Aperturas para cables de 1 RMU de altura
 - Puertas con bisagras de bloqueo
 - Disponible en tres anchos
- **Capacidades de cable:**
 Consulte la tabla de relaciones entre el diámetro del cable y el diámetro del ducto en:
www.chatsworth.com/cablefill
- **Diseños:**
Unilateral
 6.00" de ancho x 10.62" de profundidad
 10.00" de ancho x 10.62" de profundidad
 12.00" de ancho x 10.62" de profundidad
- Bilateral**
 6.00" de ancho x 21.23" de profundidad
 10.00" de ancho x 21.23" de profundidad
 12.00" de ancho x 21.23" de profundidad
- **Altura:**
 7' (84")
 7'-6" (90")
 8' (96")
- **Materiales:**
 Hoja de aluminio 5052-H32
 Compuesto ignífugo de UL 94V-0
- **Acabado:**
 Transparente o negro

DIMENSIONES



No. de parte		Ancho	
Bilateral	Unilateral	A	B
40095-X03	40092-X03	6.00	26.31
40096-X05	40093-X05	10.00	30.31
40097-X15	40094-X15	12.00	32.31

*El unilateral se puede acoplar con 9.12" de descentración delantera.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Guías extendidas de MCS/Unilaterales				
No. de parte	Descripción			Peso del envío
	Ancho	Profundidad	Altura	
40092-X03	6"	10.62"	7"	14.06 kg
40093-X03	10"	10.62"	7"	18.14 kg
40094-X03	12"	10.62"	7"	19.96 kg
40092-X05	6"	10.62"	7'-6"	14.51 kg
40093-X05	10"	10.62"	7'-6"	19.05 kg
40094-X05	12"	10.62"	7'-6"	21.32 kg
40092-X15	6"	10.62"	8'	15.88 kg
40093-X15	10"	10.62"	8'	20.41 kg
40094-X15	12"	10.62"	8'	22.68 kg
Guías extendidas de MCS/Bilaterales				
40095-X03	6"	21.23"	7"	25.40 kg
40096-X03	10"	21.23"	7"	31.30 kg
40097-X03	12"	21.23"	7"	34.02 kg
40095-X05	6"	21.23"	7'-6"	26.76 kg
40096-X05	10"	21.23"	7'-6"	33.11 kg
40097-X05	12"	21.23"	7'-6"	35.83 kg
40095-X15	6"	21.23"	8'	28.12 kg
40096-X15	10"	21.23"	8'	34.47 kg
40097-X15	12"	21.23"	8'	37.65 kg

X=Color: 5=Transparente, 7=Negro *Nota: Llenado máx. basado en 16 cables por pulgada cuadrada.

