



CHATSWORTH
PRODUCTS

Motive® 缆线管理

Motive® 垂直理线器是高度可配置的高级缆线管理解决方案，可在缆线管理内的任何位置实现无限制调整，优化内部空间的使用。



新门设计，扩展的装配选项：
 • 更新门设计
 • 现在提供白销和黑销作为标准选项
 • 完全装配好后运送

主要特点

- 柜架包含挤压铝型材以及集成中央轨道系统
- 很多柜架元件采用大半径，以便在其进出理线器时提供保护和支持
- 接触点通过蓝色显示，以便轻松识别和快速调整
- 双铰链门向右或向左开，推一下即可关闭，十分便利
- 前门内侧有挂钩，可专门用于安全地悬挂测试仪表
- 提供各种高度、宽度和配置
- 完全组装（门预装）发货

规格

描述:	高度通用的光纤友好型理线器，适用于开放式双立柱和四立柱 CPI 机架系统 仅限在环境可控制区域的室内使用，不可在室外的恶劣环境或通风区域中使用
选项:	<p>单面垂直理线器包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 黑色/白色手指 • 配有 T 型缆线手指（与机架上的机架安装单元 (U) 空间对齐）的左右装配件 • 双铰链前门（预安装） • 中央轨道装配件 • 2 根辅助杆 • 4 个旋转管理销（6 英寸宽（150 毫米）和 8 英寸宽（200 毫米）理线器不含） • 12 个线束转环 • 4 个半盘（6 英寸宽（150 毫米）和 8 英寸宽 200 毫米 • 包含安装硬件 <p>双面垂直理线器包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 黑色/白色手指 • 配有 T 型缆线手指（与机架上的机架安装单元 (U) 空间对齐）的左右装配件 • 双铰链前门（预安装） • 中央轨道装配件 • 4 根辅助杆 • 4 个旋转管理销（6 英寸宽（150 毫米）和 8 英寸宽（200 毫米）理线器不含） • 12 个线束转环 • 4 个半盘（6 英寸宽（150 毫米）和 8 英寸宽（200 毫米） • 包含安装硬件
构造:	完全组装好后运送 利用随附的螺丝栓、垫圈和六角螺母固定至 CPI 机架
材料:	钢和铝，包含塑料 T 型缆线手指 和塑料配件
面漆:	黑色或冰川白粉末涂层
包装:	包装在 100% 可回收纸箱中
尺寸:	参阅订购信息
缆线容量表:	请参阅 www.chatsworth.com/cablefill 中的缆线容量表

供货范围：美国、加拿大、拉丁美洲、欧洲、中东和非洲

美国和加拿大
 Simi Valley, CA (加州西米谷)
 800-834-4969
 Toronto, Ontario, Canada
 (加拿大安大略省多伦多)
 +905-850-7770
 chatsworth.com
 techsupport@chatsworth.com

拉丁美洲
 Mexico City, Mexico (墨西哥墨西哥城)
 +52-55-5203-7525
 墨西哥境内免费
 800-201-7592
 chatsworth.com.co

欧洲
 Buckinghamshire
 England, UK
 (英国白金汉郡)
 +44-1628-524-834

中东和非洲
 Dubai, UAE
 (阿拉伯联合酋长国
 迪拜)
 +971-4-2602125
 Doha, Qatar
 (卡塔尔多哈)
 +974-4-267422

亚太地区
 Jing'an District,
 Shanghai, China
 (中国上海静安区)
 +86 21 6880-0266
 chatsworth.com.cn

优势

最大限度使用空间

集成中央轨道系统有助于实现无限制的调整，提供通用的线束直接支撑。该系统便于最大限度使用内部空间，缆线可在必要的时候得到精准的管理和支撑。

直观的免工具设计，

- 辅助杆安装在 **Motive** 的中央轨道，可实现免工具垂直调整，是所有 **Motive** 缆线管理配件的基础。
- 旋转管理销配件固定至辅助杆，在理线器内任何点提供线束支撑和隔离。
- 线束转环直接固定至 **Motive** 的中央轨道、辅助杆或旋转管理销，有助于快速固定、拆卸和调整线束。
- 半盘配件扣至装配件杆上，为缆线提供松弛管理和弯曲支撑。

注重细节

许多大大小小的设计元素都集成到 **Motive** 中，以增强用户体验并促进直观使用。

开创性概念

Chatsworth Products (CPI) 以其提供同类最佳缆线管理系统的声誉为基础继续发展，凭借 **Motive** 垂直理线器，率先采用直观和极为高效的高密度光纤和铜质缆线管理方式。

Motive 采用以型材为基础的创新集成中央轨道系统，包含一套高度可配置的模块化缆

用于

- 标准机架
- 通用机架
- **QuadraRack®** 四立柱机架
- **QuadraRack** 服务器机架
- 可调节 **QuadraRack (AQR)**
- 可调节 **ServerRack (ASR)**
- 可调节导轨 **QuadraRack (ARQR)**
- 可调节导轨 **ServerRack (ARSR)**

线管理配件，可优化内部空间的使用，提供更直接的缆线路径，能够在需要时提供精确支持。

使用 **CPI** 的 **Motive** 理线器，可有效整理、适当支撑和充分保护网络缆线。

为当前和未来布线需求提供支持

Motive 理线器经过精心设计，可缓解缆线松弛度、弯曲半径和缆线整理方面糟糕的布线实践。就现在可未来的一系列应用而言，它高度可配置。

Motive 还非常适合以太网供电 (**PoE**) 应用，因为更高的功率需要空间充足且更小的线束，以避免过度蓄热。

轻松部署

无论是在小型电信室壁橱中还是在大型企业数据中心中，**Motive** 的优越形式和功能都可以通过直观的设计和免工具的可调节性提供快速轻松的移动、添加和更改。

相关配件

- 双PDU支架组件
- 侧板组件
- 背板/中间面板组件

订购信息


Motive 理线器部件号矩阵:

选择理线器样式、宽度、颜色和高度

示例零件号: 32610-703; 单面, 6英寸宽 x 7英尺高, 黑色

3	2	6	样式	宽度 英寸 (毫米)	颜色	高度 英尺/英寸 (米)
	1		单面, 黑色手指	0 6英寸 (150)	7 黑色*	01 6英寸 (1.8)
	2		双面, 黑色手指	1 8英寸 (200)	E 冰川白	02 6'6" (2.0)
	3		单面, 黑色手指	2 10英寸 (250)		03 7英寸 (2.1)
	4		双面, 黑色手指	3 12英寸 (300)		05 7英寸 6 (2.3)
				4 15英寸 (380)		15 8英寸 (2.4)
						08 9英寸 (2.7)

注: 单面理线器的总体深度为 15.5" 深 (392 mm)。
双面理线器的总体深度为 23.6" 深 (600 mm)。
*黑色理线器不提供 白色手指选项




Motive 单面垂直理线器



Motive 双面垂直理线器

配件:



辅助杆及配件

它可在任何点固定至中央轨道, 且每侧包含T形槽型材, 用于固定配件和有助于快速调整的翼形螺钉。

- 左右两侧的T形槽轨道
- 用于左右两侧缆线隔离, 且可搭配其他配件以进行各种配置
- 通过拧松和再次拧紧蓝色翼形螺钉来调整高度
- 成对出售
- 面漆: 透明阳极电镀铝, 底部和端盖为黑色; 蓝色调整点



旋转管理销组件

旋转管理销组件沿着辅助杆及配件固定于从前到后的任何位置, 以保护和隔离线束。它在辅助杆及配件上, 以45度的增量旋转并锁定就位, 在理线器内的任何位置提供灵活的缆线支撑 (不适用于6英寸宽 (150毫米) 和8英寸宽 (200毫米) 理线器)。

- 使用免工具卡扣式固定件连接到辅助杆
- 最多可容纳四个线束转环
- 用于缆线束隔离并支撑缆线管理空间内任何位置的缆线
- 4件装出售
- 面漆: 黑色搭配蓝色调整点

部件号	配置	装运重量 磅 (千克)
32650-701	针对 Motive 单面垂直理线器, 1对	2 (0.7)
32650-702	针对 Motive 双面垂直理线器, 1对	2 (0.7)

部件号	配置	装运重量 磅 (千克)
32661-001	旋转管理销组件, 4件装	1 (0.5)

配件:



线束转环组件
 线束转环组件可用于中央轨道或辅助杆配件的任何位置，以及旋转管理销上的多个点。

- 免工具 1/4 圈安装
- 转环提高了灵活性，且可改善线束支撑
- 可容纳宽度长达 3/4 英寸 (19 毫米) 的钩环扣
- 12 件装和 48 件装出售
- 面漆：黑色搭配蓝色调整点



半盘组件
 固定至辅助杆装配件。半盘可装在上方和下方，以形成完整的圆盘，或在前/后安装，以形成两个半盘。（不适用于 6 英寸宽 (150 毫米) 和 8 英寸宽 (200 毫米) 理线器）。

- 免工具安装 - 扣至辅助杆装配件
- 从前至后调节
- 安装在辅助杆装配件顶部和底部，以形成直径为 2 英寸 (50 毫米) 的圆盘
- 每个辅助杆装配件最多可使用四个半盘
- 4 件装出售
- 面漆：黑色



部件号	配置	装运重量磅 (千克)
32657-001	线束转环组件, 12 件装	1 (0.5)
32657-002	线束转环组件, 48 件装	1 (0.5)

部件号	配置	装运重量磅 (千克)
32651-001	半盘组件, 4 件装	1 (0.5)



适用于 Motive 单面垂直理线器的理线器


- 为内部创建单独的缆线路径 Motive 单面垂直理线器背面的缆线
- 组件与垂直理线器的宽度相匹配；每个理线器一个组件
- 使用随附的硬件连接到中央轨道
- C 形环, 3.5 英寸高 x 8.5 英寸深 (89 毫米 x 216 毫米)，带有一个塑料门锁，可旋转打开以提供缆线通道
- 可与所有 Motive 理线管理配件兼容
- 提供黑或白闸门选项
- 每个套件包含 5 个理线环



用于光纤网络跳线的免工具半径弯曲组件

用于光纤网络跳线的免工具半径弯曲组件通过 T 形缆线导管时，确保利用正确的弯曲半径支撑光纤网络跳线。它无需任何工具即可附着到销式理线器上，并且可用于新装和翻新应用。

- 为光纤网络跳线提供合理的弯曲半径
- 免工具安装
- 可以向上或向下安装 T 形缆线导管两侧的方向
- 提供黑色或白色选项
- 10 件装和 50 件装出售




部件号	配置	装运重量磅 (千克)
带黑闸门的黑色或白色理线环		
32573-X00	用于 6 英寸宽 (150 毫米) 的理线器, 黑闸门	9.6 (4.4)
32573-X01	用于 8 英寸宽 (200 毫米) 的理线器, 黑闸门	11 (5.5)
32573-X02	用于 10 英寸宽 (250 毫米) 的理线器, 黑闸门	12.4 (5.6)
32573-X03	用于 12 英寸宽 (300 毫米) 的理线器, 黑闸门	14.8 (6.7)
32573-X04	用于 15 英寸宽 (380 毫米) 的理线器, 黑闸门	17.8 (8.1)
带白闸门的白色理线环		
32574-E00	用于 6 英寸宽 (150 毫米) 的理线器, 白闸门	9.6 (4.4)
32574-E01	用于 8 英寸宽 (200 毫米) 的理线器, 白闸门	11 (5.5)
32574-E02	用于 10 英寸宽 (250 毫米) 的理线器, 白闸门	12.4 (5.6)
32574-E03	用于 12 英寸宽 (300 毫米) 的理线器, 白闸门	14.8 (6.7)
32574-E04	用于 15 英寸宽 (380 毫米) 的理线器, 白闸门	17.8 (8.1)


部件号	配置	装运重量磅 (千克)
32697-001	用于光纤网络跳线的免工具半径弯曲组件, 黑色, 10 件装	1 (0.5)
32697-002	用于光纤网络跳线的免工具半径弯曲组件, 黑色, 50 件装	3 (1.4)
32698-002	用于光纤网络跳线的免工具半径弯曲组件, 白色, 50 件装	3 (1.4)

环底座颜色: X= 颜色; 7= 黑色, E= 冰川白。

配件:



- Motive 垂直理线器双PDU支架组件**
 双配电装置支架组件直接装至 'Motive' 的中央轨道, 可灵活便利地支撑高达两个垂直配电装置。
- 两片式设计有助于兼容几乎所有的免工具配电装置底座长度
 - 直接固定至理线器的中央轨道
 - 居中安装于任何理线器宽度
 - 使用可选的偏移安装支架, 安装于 10 英寸宽 (250 毫米) 及以上的理线器
 - 支持两个 2.7 英寸宽 (69 毫米) 或更窄的配电装置并排或一个 4 英寸宽 (100 毫米) 配电装置



- Motive 垂直理线器侧板组件**
- 用于提供额外保护和/或散热封闭环境
 - 可按一对或两对提供
 - 一对包含一个左侧板和一个右侧板, 可覆盖 Motive 单面垂直理线器的两侧
 - 两对包含两个左侧板和两个右侧板, 可覆盖 Motive 双面垂直理线器的两侧


部件号	配置	装运重量 磅 (千克)
32601-X00	双 PDU 架	2 (0.9)

X = 颜色: 7 = 黑色, E = 冰川白。(注意: 理线器必须高于 PDU)


部件号	高度 英寸 (毫米)	装运重量 磅 (千克)
32602-X01	72 (1829), 1 对	14 (6.4)
32602-X02	78 (1981), 1 对	15 (6.8)
32602-X03	84 (2133), 1 对	16 (7.3)
32602-X05	90 (2286), 1 对	17 (7.7)
32602-X15	96 (2438), 1 对	18 (8.2)
32602-X08	108 (2743), 1 对	20 (9.1)
32602-X51	72 (1829), 2 对	26 (11.8)
32602-X52	78 (1981), 2 对	28 (12.7)
32602-X53	84 (2133), 2 对	30 (13.6)
32602-X55	90 (2286), 2 对	32 (14.5)
32602-X65	96 (2438), 2 对	34 (15.5)
32602-X58	108 (2743), 2 对	38 (17.3)

= 颜色: 7 = 黑色, E = 冰川白。

配件:

**Motive 单面垂直理线器背板组件**

- 用于提供额外保护和/或散热封闭环境
- 密封 Motive 单面垂直理线器的背部
- 包含橡胶密封套件, 适用于 10 英寸宽、12 英寸宽和 15 英寸宽 (250 毫米、300 毫米和 380 毫米) 的理线器
- 可与所有其他 Motive 理线器配件兼容

**Motive 双面垂直理线器中间面板组件**

- 用于提供额外保护和/或散热封闭环境
- 覆盖并分隔 Motive 双面垂直理线器的正面和背面。
- 包含橡胶密封套件, 适用于 10 英寸宽、12 英寸宽和 15 英寸宽 (250 毫米、300 毫米和 380 毫米) 的理线器
- 可与所有其他 Motive 理线器配件兼容

部件号	高度 英寸 (毫米)	装运重量 磅 (千克)
32604-X01	72 (1829), 针对 6 英寸宽 (150) 理线器	8 (3.6)
32604-X02	78 (1981), 针对 6 英寸宽 (150) 理线器	9 (4.1)
32604-X03	84 (2133), 针对 6 英寸宽 (150) 理线器	9 (4.1)
32604-X04	90 (2286), 针对 6 英寸宽 (150) 理线器	10 (4.5)
32604-X05	96 (2438), 针对 6 英寸宽 (150) 理线器	10 (4.5)
32604-X06	108 (2743), 针对 6 英寸宽 (150) 理线器	11 (5)
32604-X07	72 (1829), 针对 8 英寸宽 (200) 理线器	10 (4.5)
32604-X08	78 (1981), 针对 8 英寸宽 (200) 理线器	10 (4.5)
32604-X09	84 (2133), 针对 8 英寸宽 (200) 理线器	11 (5)
32604-X10	90 (2286), 针对 8 英寸宽 (200) 理线器	12 (5.5)
32604-X11	96 (2438), 针对 8 英寸宽 (200) 理线器	12 (5.5)
32604-X12	108 (2743), 针对 8 英寸宽 (200) 理线器	13 (5.9)
32604-X13	72 (1829), 针对 10 英寸宽 (250) 理线器	10 (4.5)
32604-X14	78 (1981), 针对 10 英寸宽 (250) 理线器	11 (5)
32604-X15	84 (2133), 针对 10 英寸宽 (250) 理线器	12 (5.5)
32604-X16	90 (2286), 针对 10 英寸宽 (250) 理线器	13 (5.9)
32604-X17	96 (2438), 针对 10 英寸宽 (250) 理线器	13 (5.9)
32604-X18	108 (2743), 针对 10 英寸宽 (250) 理线器	15 (6.8)
32604-X19	72 (1829), 针对 12 英寸宽 (300) 理线器	12 (5.5)
32604-X20	78 (1981), 针对 12 英寸宽 (300) 理线器	13 (5.9)
32604-X21	84 (2133), 针对 12 英寸宽 (300) 理线器	14 (6.4)
32604-X22	90 (2286), 针对 12 英寸宽 (300) 理线器	14 (6.4)
32604-X23	96 (2438), 针对 12 英寸宽 (300) 理线器	15 (6.8)
32604-X24	108 (2743), 针对 12 英寸宽 (300) 理线器	17 (7.5)
32604-X25	72 (1829), 针对 12 英寸宽 (300) 理线器	14 (6.4)
32604-X26	78 (1981), 针对 12 英寸宽 (300) 理线器	15 (6.8)
32604-X27	84 (2133), 针对 12 英寸宽 (300) 理线器	16 (7.3)
32604-X28	90 (2286), 针对 15 英寸宽 (380) 理线器	17 (7.5)
32604-X29	96 (2438), 针对 15 英寸宽 (380) 理线器	18 (8.2)
32604-X30	108 (2743), 针对 15 英寸宽 (380) 理线器	20 (9.1)


X=颜色: 7=黑色, E=冰川白。

部件号	高度 英寸 (毫米)	装运重量 磅 (千克)
32605-X01	72 (1829), 针对 6 英寸宽 (150) 理线器	8 (3.6)
32605-X02	78 (1981), 针对 6 英寸宽 (150) 理线器	9 (4.1)
32605-X03	84 (2133), 针对 6 英寸宽 (150) 理线器	9 (4.1)
32605-X04	90 (2286), 针对 6 英寸宽 (150) 理线器	10 (4.5)
32605-X05	96 (2438), 针对 6 英寸宽 (150) 理线器	10 (4.5)
32605-X06	108 (2743), 针对 6 英寸宽 (150) 理线器	12 (5.2)
32605-X07	72 (1829), 针对 8 英寸宽 (200) 理线器	10 (4.5)
32605-X08	78 (1981), 针对 8 英寸宽 (200) 理线器	10 (4.5)
32605-X09	84 (2133), 针对 8 英寸宽 (200) 理线器	11 (4.8)
32605-X10	90 (2286), 针对 8 英寸宽 (200) 理线器	12 (5.2)
32605-X11	96 (2438), 针对 8 英寸宽 (200) 理线器	12 (5.2)
32605-X12	108 (2743), 针对 8 英寸宽 (200) 理线器	14 (6.1)
32605-X13	72 (1829), 针对 10 英寸宽 (250) 理线器	11 (4.8)
32605-X14	78 (1981), 针对 10 英寸宽 (250) 理线器	12 (5.2)
32605-X15	84 (2133), 针对 10 英寸宽 (250) 理线器	12 (5.2)
32605-X16	90 (2286), 针对 10 英寸宽 (250) 理线器	13 (5.7)
32605-X17	96 (2438), 针对 10 英寸宽 (250) 理线器	14 (6.1)
32605-X18	108 (2743), 针对 10 英寸宽 (250) 理线器	15 (6.6)
32605-X19	72 (1829), 针对 12 英寸宽 (300) 理线器	12 (5.2)
32605-X20	78 (1981), 针对 12 英寸宽 (300) 理线器	13 (5.7)
32605-X21	84 (2133), 针对 12 英寸宽 (300) 理线器	13 (5.7)
32605-X22	90 (2286), 针对 12 英寸宽 (300) 理线器	15 (6.6)
32605-X23	96 (2438), 针对 12 英寸宽 (300) 理线器	16 (7)
32605-X24	108 (2743), 针对 12 英寸宽 (300) 理线器	17 (7.7)
32605-X25	72 (1829), 针对 12 英寸宽 (300) 理线器	14 (6.1)
32605-X26	78 (1981), 针对 12 英寸宽 (300) 理线器	15 (6.6)
32605-X27	84 (2133), 针对 12 英寸宽 (300) 理线器	16 (7)
32605-X28	90 (2286), 针对 15 英寸宽 (380) 理线器	17 (7.7)
32605-X29	96 (2438), 针对 15 英寸宽 (380) 理线器	19 (8.4)
32605-X30	108 (2743), 针对 15 英寸宽 (380) 理线器	21 (9.3)

X=颜色: 7=黑色, E=冰川白。

订购信息

Motive® 水平理线器补充了 **Motive** 垂直理线器的造型，并提供了专用的水平路径来组织和存储配线架和网络交换机上方的缆线。



P/N 35431-XXX



P/N 35432-XXX

主要特点

- 波状压紧前门向上或向下开启，跟 **Motive** 垂直理线器的样式形成互补
- 2 种底盘样式：实心或带缆线接口
- 提供黑塑料销或白塑料销

Motive 水平理线器

提供四种高度：1U、2U、3U、4U。免工具按压盖板与 **Motive** 垂直理线器的样式形成互补。上下摆动以接触缆线。

Motive 水平理线器包括塑料 T 型缆线手指，可在网络跳线和出入理线器建立各个设备连接时整理这些缆线。提供两种底盘类型。选择实心底盘这一项用于需要隔热的区域。使用缆线接入口的底盘，可让网络跳线从前至后穿过。

部件号	底盘样式	说明 高×宽×深 英寸（毫米）	装运重量 磅（千克）
带黑色手指的白色或黑色理线器			
35431-X02	带缆线接入口，黑色手指	2U x 19 x 8.2 (208)	4 (1.8)
35431-X03	带缆线接入口，黑色手指	3U x 19 x 8.2 (208)	5 (2.4)
35431-X04	带缆线接入口，黑色手指	4U x 19 x 8.2 (208)	7 (3.2)
35432-X01*	实心，黑色手指	1U x 19 x 8.2 (208)	3 (1.4)
35432-X02	实心，黑色手指	2U x 19 x 8.2 (208)	4 (1.8)
35432-X03	实心，黑色手指	3U x 19 x 8.2 (208)	5 (2.4)
35432-X04	实心，黑色手指	4U x 19 x 8.2 (208)	7 (3.2)
带白色手指的白色理线器			
35433-E02	带缆线接入口，白色手指	2U x 19 x 8.2 (208)	4 (1.8)
35433-E03	带缆线接入口，白色手指	3U x 19 x 8.2 (208)	5 (2.4)
35433-E04	带缆线接入口，白色手指	4U x 19 x 8.2 (208)	7 (3.2)
35434-E01*	实心，白色手指	1U x 19 x 8.2 (208)	3 (1.4)
35434-E02	实心，白色手指	2U x 19 x 8.2 (208)	4 (1.8)
35434-E03	实心，白色手指	3U x 19 x 8.2 (208)	5 (2.4)
35434-E04	实心，白色手指	4U x 19 x 8.2 (208)	7 (3.2)

缆线理线器底盘颜色：X=颜色；7= 黑色、E= 冰川白

*1U 水平理线器仅配备实心底盘。

chatsworth.com.cn

techsupport@chatsworth.com

800-834-4969

为您的技术投资提供动力和保护。