


垂直机架级联铜排组件

机架级联铜排 (RBB) 组件含一块镀锡铜薄条，安装至机架设备安装导轨，为机架式设备提供直接级连接，或形成方便的级联条。尺寸适合7英尺 (2.1米) 高的机架，带有一个 EIA-310-E 通用孔型和 45U，铜排上打孔，这些孔与机架上的各安装孔对齐。当设备安装到机架上时，机架安装托架接触铜排。或者，可通过设备级联跳线组件将设备连接至铜排。

- 每个组件包括一根接地棒，三个 #12-24 镀锌六角头自攻螺纹垫圈头安装螺丝、一块研磨垫、接合剂和一个接地标签。
- 接地棒为 0.05 英寸 (1.3 毫米) 厚的镀锡铜带，铜带尺寸为 78.7 英寸高 × 0.68 英寸宽 (1997 毫米 × 17 毫米)，打孔与 EIA-310 通用孔型匹配。
- UL® 认证接地棒，文件 E236184，类别：KDER (美国)，KDER7 (加拿大) ——级联和接地设备



订购信息

部件编号	说明	装运重量 磅 (千克)
40172-001	适用于 7 英尺高 (2.1 米) 的 45U 机架	2 (0.9)

美国
加利福尼亚州亚哥拉山
800-834-4969
加拿大
加拿大安大略省多伦多
+905-850-7770

欧洲
英国白金汉郡
+441628524834

中东和非洲
阿拉伯联合酋长国迪拜
+971-4-2602125

卡塔尔多哈
+974-4-267422

拉丁美洲
+52-55-5203-7525
墨西哥境内免费
800-201-7592
chatsworth.com.co

亚太地区
+86 21 6880-0266
chatsworth.com.cn

