

## Hoja de descripción de repuestos de eConnect® PDU

### Módulo controlador reemplazable en campo

Módulo controlador reemplazable en campo para eConnect PDU.

- Compatible con Monitored (EA-3xxx), Monitored Pro (EA-4xxx), Switched (EA-5xxx) o Switched Pro (EA-6xxx) eConnect PDU
- Permite el reemplazo del módulo del controlador mientras mantiene la energía para cargas críticas
- Posibilidad de utilizar una tarjeta SD para transferir la configuración de la PDU
- Disponible en dos opciones, para combinar con un factor de forma de eConnect PDU vertical u horizontal
- Ambos módulos de controlador incluyen conexiones para Ethernet, Secure Array® consolidación de IP, sensores de temperatura y humedad, cerraduras electrónicas RFID e interfaz serie / consola
- El módulo controlador para verticales eConnect PDU también incluye una pantalla local



14676-001



14812-001

### ORDERING INFORMATION

Part Number	Description	Shipping Weight lb (kg)
14676-001	Controlador eConnect 4 (MCM4) para verticales eConnect PDU	1 (0.5)
14812-001	Controlador eConnect 4H (MCM4) para horizontales eConnect PDU	1 (0.5)

Nota: Compatible con PDU P / N: EA-3xxx, EA-4xxx, EA-5xxx, EA-6xxx.



### Soporte para PDU estándar

- Incluye (1) par de soportes y herramientas de instalación para usarse con PDU eConnect® de CPI o tomas múltiples verticales. Se configura con el gabinete o está disponible por separado como accesorio.
- Soportan (2) PDU de 2.7 in (69 mm) de ancho o más angostas, una al lado de la otra o una PDU de hasta 4 in (101.6 mm) de ancho.
- Se sujetan al marco en cualquier esquina posterior.
- Ofrecen puntos de sujeción sin necesidad de herramientas con una distancia de separación de 61-1/4 in (1556 mm) en todos los gabinetes.
- Ofrecen puntos de sujeción alternativos sin necesidad de herramientas con una distancia de separación de 64-3/4 in (1645 mm) para gabinetes de 45U o de mayor altura.

### Soporte Estándar para PDU para Gabinete ZetaFrame

Número de parte	Descripción	Peso de embarque lb (kg)
38645-700	2 piezas, negro	2 (0.9)

#### Estados Unidos

Agoura Hills, CA  
800-834-4969

#### Canadá

Toronto, Ontario, Canadá  
+905-850-7770

chatsworth.com • techsupport@chatsworth.com

#### Europa

Buckinghamshire, RU  
+441628524834

#### Oriente Medio y África

Dubái, EAU  
+971-4-2602125

Doha, Catar  
+974-4-267422

#### América Latina

+52-55-5203-7525  
Número gratuito en México  
800-201-7592

latam@chatsworth.com

#### Asia Pacífico

+86 21 6880-0266  
chatsworth.com.cn



CHATSWORTH  
PRODUCTS