

Hoja de Descripción del Producto

SISTEMA DE GABINETES *SEISMICFRAME*[®] SERIE Z4 REPUESTOS

Repuestos

Este documento enumera los repuestos para el Sistema de Gabinetes *SeismicFrame* Z4. Los repuestos incluyen rieles de montaje, panel superior, paneles laterales, puertas y kits de cerradura de puerta que se utilizan como piezas de repuesto.

Para identificar el componente del tamaño correcto, ubique el número de parte del producto en la etiqueta que se encuentra en la parte inferior central del marco o tome las medidas totales del marco. Comuníquese con Asistencia Técnica de *CPI* al 800-834-4969 o a techsupport@chatsworth.com para recibir asistencia.

Puerta Delanteras y Kits de Cerradura de *SeismicFrame* Serie Z4

El diseño compacto proporciona seguridad y flujo de aire para equipos de montaje en bastidor en gabinetes.

Características Principales:


- 78 % de abertura en el área compacta para un excelente flujo de aire.
- El espacio de montaje universal permite el uso en la parte delantera o posterior del gabinete.
- Se puede sujetar al gabinete para abrir hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Se abre 135° cuando los gabinetes están acoplados o colocados de manera independiente.
- Los pasadores de las bisagras permiten retirar las puertas de manera fácil, rápida y sin necesidad de herramientas para acceder y realizar tareas de mantenimiento ilimitadas.
- Lengüetas de conexión al sistema de tierra integradas para conectar eléctricamente las puertas al marco del gabinete con cables de puente incluidos.
- Opciones de kit de cerradura con mango oscilante, cerradura codificada o mecánica/codificada y cerrojo de un punto para seguridad (se pide por separado).

Especificaciones:

- Incluye: puerta, bisagras, cable de puesta a tierra, herramientas para la instalación (pida el kit de cerradura por separado; vea las tablas).
- Material: acero
- Acabado: Negro o Blanco Glaciar

Pedidos:

- Seleccione el número de parte para que coincida con el ancho, la altura utilizable y el color del gabinete.
- Seleccione el kit de cerradura para puerta por separado; hay dos estilos de cerradura para elegir:
 - Bloqueo codificado.
 - La cerradura mecánica y codificada tiene tres diales de 10 dígitos (1000 combinaciones posibles) en el mango y una llave maestra.



Puerta Delantera Simple de Diseño Compacto <i>SeismicFrame</i> Serie Z4			
Número de Parte Según Ancho de Gabinete		Descripción Altura (U)	Peso de Embarque lb (kg)
23.6"W 600 mm	31.5"W 800 mm		
14490-X00	14490-X02	40	28 (12.7)
14490-X01	14490-X03	43	27 (12.2)

X=Color; C=Negro, E=Blanco Glaciar. Los Pesos de Embarque corresponden a puertas de 800 mm.

Kits de Cerradura para Puerta Delantera Simple de Diseño Compacto <i>SeismicFrame</i> Serie Z4				
Número de Parte Según Ancho de Gabinete		Tipo de Cerrojo	Descripción Altura (U)	Peso de Embarque lb (kg)
Codificado	Mecánica y Codificada			
14493-C00	14493-C01	De un punto	All	2 (0.9)

Color es Negro. El Kit de cerradura incluye: mango oscilante, placa de montaje, cerrojo, llaves y herramientas para la instalación.

800-834-4969 in U.S. & Canada • www.chatsworth.com.co

Estados Unidos y Canadá
+1-800-834-4969
Toronto, Ontario, Canadá
+905-850-7770
chatsworth.com

Latinoamérica
+52-55-5203-7525
Línea sin costo en México
01-800-01-7592
chatsworth.com.co

Europa
+44-1628-524-834
chatsworthproducts.co.uk

Oriente Medio y África
Dubái, EAU
+971-4-2602125
chatsworthproducts.co.uk

Asia-Pacífico
+86 21 6880-0266

techsupport@chatsworth.com



CHATSWORTH
PRODUCTS

Hoja de Descripción del Producto

SISTEMA DE GABINETES *SEISMICFRAME*® SERIE Z4 REPUESTOS

Puerta Trasera Doble y Kits de Cerradura *SeismicFrame* Serie Z4

El diseño de división vertical usa un espacio de pasillo mínimo cuando se abre y proporciona seguridad y flujo de aire para el equipo de montaje en bastidor en el gabinete cuando se cierra.

Características Principales:

- Puerta de metal doble de diseño compacto, de bajo perfil y plana.
- 78 % de abertura en el área compacta para un excelente flujo de aire.
- El espacio de montaje universal permite el uso en la parte delantera o posterior del gabinete.
- El diseño de puerta doble utiliza menos espacio de pasillo cuando se abre.
- Se abre 180° cuando los gabinetes están acoplados o colocados de manera independiente.
- Los pasadores de las bisagras permiten retirar las puertas de manera fácil, rápida y sin necesidad de herramientas para acceder y realizar tareas de mantenimiento ilimitadas.
- Lengüetas de conexión al sistema de tierra integradas para conectar eléctricamente las puertas al marco del gabinete con cables de puente incluidos.
- Opciones de kit de cerradura con mango oscilante, cerradura codificada o mecánica/codificada y cerrojo de un punto para seguridad (se pide por separado).

Especificaciones:

- Incluye: puerta, bisagras, cable de puesta a tierra, herramientas para la instalación (pida el kit de cerradura por separado; vea las tablas).
- Material: acero
- Acabado: Negro o Blanco Glaciar

Pedidos:


- Seleccione el número de parte para que coincida con el ancho, la altura utilizable y el color del gabinete.
- Seleccione el kit de cerradura para puerta por separado; hay dos estilos de cerradura para elegir:
 - Bloqueo codificado.
 - La cerradura mecánica y codificada tiene tres diales de 10 dígitos (1000 combinaciones posibles) en el mango y una llave maestra.

Puerta Delantera Simple de Diseño Compacto <i>SeismicFrame</i> Serie Z4			
Número de Parte Según Ancho de Gabinete		Descripción Altura (U)	Peso de Embarque lb (kg)
23.6"W 600 mm	31.5"W 800 mm		
14450-X00	14450-X02	40	33 (15.0)
14450-X01	14450-X03	43	32 (14.5)

X=Color; C=Negro, E=Blanco Glaciar. Los Pesos de Embarque corresponden a puertas de 800 mm.

Kits de Cerradura para Puerta Delantera Simple de Diseño Compacto <i>SeismicFrame</i> Serie Z4				
Número de Parte Según Ancho de Gabinete		Tipo de Cerrojo	Descripción Altura (U)	Peso de Embarque lb (kg)
Codificado	Mecánica y Codificada			
14454-C00	14455-C00	De dos puntos	40	4 (1.8)
14454-C01	14455-C01	De dos puntos	43	4 (1.8)

Color es Negro. El Kit de cerradura incluye: mango oscilante, placa de montaje, cerrojo, llaves y herramientas para la instalación.



800-834-4969 in U.S. & Canada • www.chatsworth.com.co

Estados Unidos y Canadá

+1-800-834-4969
Toronto, Ontario, Canadá
+905-850-7770
chatsworth.com

Latinoamérica

+52-55-5203-7525
Línea sin costo en México
01-800-01-7592
chatsworth.com.co

Europa

+44-1628-524-834
chatsworthproducts.co.uk

Oriente Medio y África

Dubái, EAU
+971-4-2602125
chatsworthproducts.co.uk

Asia-Pacífico

+86 21 6880-0266

techsupport@chatsworth.com



CHATSWORTH
PRODUCTS

Hoja de Descripción del Producto

SISTEMA DE GABINETES *SEISMICFRAME*® SERIE Z4 REPUESTOS

Panel Superior *SeismicFrame* Serie Z4

El panel superior sólido de una sola pieza con grandes aberturas para cable selladas con arandelas en cada esquina contiene el flujo de aire dentro del gabinete a la vez que permite la entrada de cables al panel superior o la salida de este.

Características Principales:

- Panel superior sólido con aberturas selladas con arandelas.
- Diseño de una pieza para fácil instalación o extracción.
- Cuatro aberturas para cables, una por esquina, de 4.5 in de ancho por 9 in de profundidad (114 mm x 228 mm) sin cubierta, se adaptan a enchufes de alimentación grandes.
- Incluye cuatro arandelas de plástico a presión que sellan las aberturas para cables y pueden recortarse para permitir su paso.
- Herramientas para la instalación con accesorios de conexión al sistema de tierra integrados que conectan eléctricamente el panel superior al marco del gabinete.

Especificaciones:


- Incluye: panel superior con arandelas, herramientas para la instalación
- Material: panel superior de acero, arandelas plásticas
- Acabado: Negro o Blanco Glacial; las arandelas son de negras.

Pedidos:

- Seleccione el número de parte para que coincida con el ancho, la profundidad y el color del gabinete.

Panel Superior <i>SeismicFrame</i> Serie Z4			
Número de Parte Según Ancho de Gabinete		Descripción Profundidad del Marco in (mm)	Peso de Embarque lb (kg)
23.6"W 600 mm	31.5"W 800 mm		
14420-X00	14420-X02	41.3 (1050)	21 (9.5)
14420-X01	14420-X03	47.2 (1200)	24 (10.9)

X=Color; C=Negro, E=Blanco Glacial. Los Pesos de Embarque corresponden a partes superiores de 800 mm.



800-834-4969 in U.S. & Canada • www.chatsworth.com.co

Estados Unidos y Canadá

+1-800-834-4969
Toronto, Ontario, Canadá
+905-850-7770
chatsworth.com

Latinoamérica

+52-55-5203-7525
Línea sin costo en México
01-800-01-7592
chatsworth.com.co

Europa

+44-1628-524-834
chatsworthproducts.co.uk

Oriente Medio y África

Dubái, EAU
+971-4-2602125
chatsworthproducts.co.uk

Asia-Pacífico

+86 21 6880-0266

techsupport@chatsworth.com



CHATSWORTH
PRODUCTS

Hoja de Descripción del Producto

SISTEMA DE GABINETES *SEISMICFRAME*[®] SERIE Z4 REPUESTOS

Panel Lateral *SeismicFrame* Serie Z4

Los paneles laterales sólidos protegen el equipo y contienen el flujo de aire dentro del gabinete.

Características Principales:

- Diseño de dos piezas con paneles superior e inferior separados para un manejo más sencillo.
- Se sujeta al gabinete con tornillos e incluye una cerradura codificada.
- Lengüetas de conexión al sistema de tierra integradas para conectar eléctricamente los paneles laterales al marco del gabinete con cables de puente incluidos.

Especificaciones:

- Incluye: un panel lateral (mitad superior e inferior), cables de puesta a tierra, llave, herramientas para la instalación.
- Material: panel de acero
- Acabado: Negro o Blanco Glaciar

Pedidos:

- Seleccione el número de parte para que coincida con el ancho, la profundidad y el color del gabinete.



Panel Lateral <i>SeismicFrame</i> Serie Z4			
Número de Parte Según Altura de Gabinete (U)		Descripción Profundidad del Marco in (mm)	Peso de Embarque lb (kg)
40U	43U		
14430-X00	14430-X02	41.3 (1050)	36 (16.3)
14430-X01	14430-X03	47.2 (1200)	42 (19.1)

X=Color; C=Negro, E=Blanco Glaciar. Los Pesos de Embarque corresponden a paneles de 43 U.

800-834-4969 in U.S. & Canada • www.chatsworth.com.co

Estados Unidos y Canadá

+1-800-834-4969
Toronto, Ontario, Canadá
+905-850-7770
chatsworth.com

Latinoamérica

+52-55-5203-7525
Línea sin costo en México
01-800-01-7592
chatsworth.com.co

Europa

+44-1628-524-834
chatsworthproducts.co.uk

Oriente Medio y África

Dubái, EAU
+971-4-2602125
chatsworthproducts.co.uk

Asia-Pacífico

+86 21 6880-0266

techsupport@chatsworth.com



CHATSWORTH
PRODUCTS

Hoja de Descripción del Producto

SISTEMA DE GABINETES *SEISMICFRAME*[®] SERIE Z4 REPUESTOS

Ensamble de Riel para Equipos *SeismicFrame* Serie Z4

Un par de rieles de montaje para equipos que se utilizan para soportar el equipo de montaje en bastidor de 19 in dentro del gabinete según la norma EIA.

Características Principales:

- Ofrece soporte para equipos de montaje en bastidor de 19 in que cumplen con la norma EIA-310-D.
- Los espacios de montaje en bastidor (U) se encuentran marcados y numerados en los rieles para facilitar la ubicación del equipo.
- Los orificios de montaje de los equipos con perforación cuadrada para tuercas en jaula a presión permiten que los herrajes cambien según los requisitos del equipo; incluye 25 tuercas en jaula y tornillos M6; pida herrajes adicionales por separado.
- Los rieles se deslizan de adelante hacia atrás dentro del gabinete; ajuste la posición para que coincida con la profundidad del equipo.
- Se puede ajustar fácilmente: afloje seis pernos para deslizar los rieles por los soportes; los soportes se encuentran marcados con una escala para un posicionamiento y alineamiento rápido.
- El perfil sólido ayuda a bloquear el flujo de aire no deseado alrededor del equipo; se puede agregar un Desviador de Aire auxiliar para bloquear completamente el flujo de aire alrededor de los rieles.
- Los rieles más anchos poseen cuatro aberturas para cables de 5.5 in de altura por 2.0 in de ancho (140 mm x 51 mm) para permitir el paso del cableado de la parte delantera a la parte posterior; también se encuentra disponible un juego de arandelas a presión adicional para sellar las aberturas.
- Los puntos de sujeción laterales de los rieles soportan accesorios de control térmico.
- Herramientas para la instalación con accesorios de conexión al sistema de tierra integrados que conectan eléctricamente los rieles al marco del gabinete.

Especificaciones:

- Incluye: un par de rieles de montaje, herramientas para la instalación, 25 tuercas en jaula M6 y tornillos.
- Material: panel de acero
- Acabado: Negro o Blanco Glaciar

Pedidos:

- Seleccione el número de parte para que coincida con el ancho, la altura utilizable y el color del gabinete.
- Pida herrajes adicionales para los equipos (tuercas de jaula) y kits de arandelas para rieles por separado.

Ensamble de Riel para Equipos Delanteros <i>SeismicFrame</i> Serie Z4			
Número de Parte Según Ancho de Gabinete		Descripción Altura (U)	Peso de Embarque lb (kg)
23.6"W 600 mm	31.5"W 800 mm		
14460-X00	14470-X00	40	62 (28.1)
14460-X01	14470-X01	43	65 (29.5)

X=Color; C=Negro, E=Blanco Glaciar. Los Pesos de Embarque corresponden a rieles anchos de 800 mm.

Ensamble de Riel para Equipos Traseros <i>SeismicFrame</i> Serie Z4			
Número de Parte Según Ancho de Gabinete		Descripción Altura (U)	Peso de Embarque lb (kg)
23.6"W 600 mm	31.5"W 800 mm		
14461-X00	14471-X00	40	45 (20.4)
14461-X01	14471-X01	43	48 (21.8)

X=Color; C=Negro, E=Blanco Glaciar. Los Pesos de Embarque corresponden a rieles anchos de 800 mm.

Herrajes para equipos		
Número de Parte	Descripción	Peso de Embarque lb (kg)
12637-001	Tuercas en Jaula M6 y Tornillos (paquete de 25)	1 (0.5)
12638-001	Tuercas en Jaula y Tornillos N.º 10-32 (paquete de 25)	1 (0.5)
12639-001	Tuercas en Jaula y Tornillos N.º 12-24 (paquete de 25)	1 (0.5)

Nota: cada Ensamble de Riel para Equipos incluye 25 Tuercas en Jaula y Tornillos M6.

Kit de Arandelas para Rieles de Equipos		
Número de Parte	Descripción	Peso de Embarque lb (kg)
39133-001	Kit de Arandelas para Rieles de Equipos (paquete de 8)	2 (0.9)

Color es Negro. Para usar con rieles de 31.5 in (800 mm) de ancho.



14460-X00



14470-X00



14461-X00



14471-X00

800-834-4969 in U.S. & Canada • www.chatsworth.com.co

Estados Unidos y Canadá

+1-800-834-4969
Toronto, Ontario, Canadá
+905-850-7770
chatsworth.com

Latinoamérica

+52-55-5203-7525
Línea sin costo en México
01-800-01-7592
chatsworth.com.co

Europa

+44-1628-524-834
chatsworthproducts.co.uk

Oriente Medio y África

Dubái, EAU
+971-4-2602125
chatsworthproducts.co.uk

Asia-Pacífico

+86 21 6880-0266

techsupport@chatsworth.com



CHATSWORTH
PRODUCTS

Hoja de Descripción del Producto

SISTEMA DE GABINETES *SEISMICFRAME*[®] SERIE Z4 REPUESTOS

Kit de Roldanas Pivotantes y Niveladores *SeismicFrame* Serie Z4

Roldanas de transporte y patas niveladoras de repuesto para el Sistema de Gabinetes *SeismicFrame* Serie Z4.

Características Principales:

- Conjunto de cuatro roldanas de transporte que no se bloquean y cuatro patas niveladoras para el gabinete.
- Permite que el gabinete se desplace más fácilmente a su lugar antes de la instalación.
- Las roldanas pivotantes sirven para desplazar un gabinete vacío a su lugar.
- Las patas niveladoras sirven para levantar el gabinete y retirar las roldanas pivotantes.
- Las roldanas pivotantes incluyen soportes de montaje que permiten la fijación rápida y fácil a la parte inferior del gabinete (ángulos internos) y su posterior extracción.
- Las patas niveladoras elevan el gabinete a la altura suficiente para retirar las roldanas pivotantes y bajar el gabinete al piso; se empotran en el marco de manera tal que el gabinete se pueda fijar directamente al piso.

Especificaciones:

- Incluye: cuatro roldanas pivotantes y soportes de montaje, cuatro patas niveladoras, herramientas para la instalación
- Material: soportes de acero; rodillos de plástico
- Acabado: soportes de montaje negros, roldanas pivotantes y herrajes de cinc

Kit de Roldanas Pivotantes y Niveladores <i>SeismicFrame</i> Z4		
Número de Parte	Descripción	Peso de Embarque lb (kg)
14425-C01	Kit de Roldanas Pivotantes y Niveladores	12 (5.4)

Color negro y cinc. Las roldanas pivotantes deben quitarse antes de realizar la instalación del gabinete.



Kit de Ensamble de Acople *SeismicFrame* Serie Z4

Permite fijar dos Gabinetes *SeismicFrame* Z4 uno al lado del otro para formar un compartimiento de varios gabinetes.

Características Principales:

- Conjunto de dos soportes empleados para asegurar dos gabinetes de la misma altura y profundidad uno al lado del otro.
- Dos conjuntos de orificios permiten a los soportes acoplar gabinetes directamente uno al lado del otro o acoplar dos gabinetes de 23.6 in (600 mm) de ancho con una distancia al centro de 0.4 in (10 mm) sobre baldosas de piso de 24 in (610 mm).
- Instalación fácil sin quitar las puertas.

Especificaciones:

- Incluye: dos soportes, herramientas para la instalación
- Material: acero
- Acabado: negro

Kit de Ensamble de Acople <i>SeismicFrame</i> Serie Z4		
Número de Parte	Descripción	Peso de Embarque lb (kg)
14475-001	Kit de Ensamble de Acople	2 (0.9)

Color negro y cinc.



800-834-4969 in U.S. & Canada • www.chatsworth.com.co



CHATSWORTH PRODUCTS

Todos los productos citados están sujetos a disponibilidad en función de la capacidad de fabricación. Las fechas de envío deben considerarse solo como fechas aproximadas. A pesar del esfuerzo realizado para garantizar la precisión de toda la información, CPI no se responsabiliza por errores u omisiones y se reserva el derecho de modificar la información y las descripciones de los servicios y productos presentados.

©2015 Chatsworth Products, Inc. Todos los derechos reservados. CPI y MegaFrame son marcas comerciales registradas de Chatsworth Products, Inc. Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivas empresas. 04/15