

GUÍAS EXTENDIDAS DE LA SECCIÓN DE CABLEADO EN COMBINACIÓN DE CCS - EFX

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Las aperturas para cables en la parte delantera de CCS - EFX se alinean con los espacios de las RMU en el bastidor permitiendo que los cables salgan por la RMU.
- Las aperturas para cables en la parte delantera de CCS - EFX tienen el tamaño adecuado para ubicar 48 cables de parcheo, el doble de capacidad de las CCS estándar. Las aperturas tienen bordes redondeados para proteger el cable y para no deformarse o romperse.
- Las bisagras de la puerta delantera se abren a la derecha o a la izquierda para acceder con facilidad a los cables durante los MAC y se bloquean en la posición cerrada para proteger los cables contra daños.
- La parte trasera abierta de CCS - EFX permite que los haces de cables para grandes instalaciones salgan del organizador al espacio de montaje en bastidor.

APLICACIONES

- Utilice la Sección de Cableado en Combinación CCS - EFX de gran capacidad adicional con guías extendidas para instalaciones empresariales pequeñas a medianas en Salas de Telecomunicaciones (TR) y Salas de Equipos (ER) para dar soporte a la conexión cruzada principal (MC), intermedia Intermedia (IC) o Conexión Cruzada Horizontal (HC) y al Equipo de Voz y a los Conmutadores de Red.
- CCS - EFX es una excelente opción para organizar cables de paneles de parcheo de cobre angulares.

ACCESORIOS RELACIONADOS

- Bastidor Estándar/Bastidor Universal
- Secciones de Cableado en Combinación
- Organizadores de Cables Horizontales Universales
- Organizadores de Cables Horizontales Universales Bilaterales
- Carretes de distribución de cables
- Cascadas de Soporte de Cables
- Correas reutilizables para el Organizador de Cables Saf-T-Grip®



La Sección de Cableado en Combinación CCS - EFX de capacidad adicional con guías extendidas es un pasador de organización de cables vertical bilateral diseñado para utilizarse con Bastidores Universales y Estándar de CPI para organizar los cables en la conexión cruzada, especialmente cuando se utilizan paneles de parcheo de cobre angulares.

El lado delantero de CCS - EFX ofrece un sistema patentado de aperturas para cables amplias que sea alinean con cada espacio de montaje en el bastidor proporcionando el control de los cables de parcheo por la RMU. Los "Guías" en forma de "T" se extienden 2-1/2" más que los utilizados en la CCS estándar proporcionando un soporte para los cables de parcheo a medida que se curvan para conectarse a los paneles de parcheo angulares. La profundidad adicional crea una mayor área de relación entre el diámetro del cable y el diámetro del conducto. Las aperturas para cables más amplias permiten que salgan más cables de parcheo por RMU cuando los bastidores admiten conmutadores de red.

CCS - EFX incluye una puerta delantera abisagrada que se abre a la derecha o a la izquierda para proporcionar un fácil acceso al cable.

La puerta se bloquea en la posición cerrada para proteger los cables y proporcionar un aspecto prolijo y terminado.

El lado trasero de CCS - EFX es un diseño de paso abierto con cierres de pestillo a rosca espaciados de forma regular. Todos los bordes están protegidos para evitar roturas de cables. Este diseño permite que los haces de cables para instalaciones más grandes salgan del pasador hacia el espacio de montaje en bastidor.

La CCS - EFX está fabricada en una combinación de hoja de aluminio resistente y liviana, y materiales compuestos aptos para uso en cámaras para obtener una resistencia máxima con el peso mínimo. La CCS - EFX está embalada en una caja para su fácil manejo e incluye herramientas para la instalación.

Consulte el reverso para conocer la selección de productos. Comuníquese con el Soporte Técnico de CPI para obtener asistencia en la configuración.



CHATSWORTH PRODUCTS, INC.

+1-800-834-4969

techsupport@chatsworth.com
www.chatsworth.com

ESPECIFICACIONES

- Pasador bilateral
- Aperturas para cables de 1 RMU de alto (parte delantera)
- Puerta con bisagras de bloqueo (parte delantera)
- Cerrojos con apertura de giro (parte trasera)
- Disponible en tres anchos

- **Capacidades de cable:**

Consulte la tabla de relaciones entre el diámetro del cable y el diámetro del conducto en www.chatsworth.com/cablefill

- **Diseños:**

6.00" de ancho x 14.94" de profundidad
10.00" de ancho x 14.94" de profundidad
12.00" de ancho x 14.94" de profundidad

- **Altura:**

7' (84")
7'- 6" (90")
8' (96")

- **Materiales:**


Hoja de aluminio 5052-H32
Compuesto ignífugo de UL 94V-0

- **Acabado:**

Negro

Nota: Capacidad total de CCS-EFX de hasta 50% de relación entre el diámetro del cable y el diámetro del conducto sin carretes de cables

DIMENSIONES



No. de parte			Ancho	
7' de alto (84")	7'-6" de alto (90")	8' de alto (96")	A	B
40098-703	40098-705	40098-715	6.00	26.31
40099-703	40099-705	40099-715	10.00	30.31
40100-703	40100-705	40100-715	12.00	32.31

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Guías extendidas de CCS					
No. de parte	Descripción			Color	Peso del envío
	Ancho	Profundidad	Altura		
40098-703	6"	14.94"	7'	Negro	17.24 kg
40099-703	10"	14.94"	7'	Negro	23.59 kg
40100-703	12"	14.94"	7'	Negro	25.40 kg
40098-705	6"	14.94"	7'-6"	Negro	18.60 kg
40099-705	10"	14.94"	7'-6"	Negro	25.40 kg
40100-705	12"	14.94"	7'-6"	Negro	27.22 kg
40098-715	6"	14.94"	8'	Negro	19.96 kg
40099-715	10"	14.94"	8'	Negro	27.22 kg
40100-715	12"	14.94"	8'	Negro	64 lb



CHATSWORTH PRODUCTS, INC.

©2010 Chatsworth Products, Inc. Todos los derechos reservados. CPI, CPI Passive Cooling, MegaFrame, Saf-T-Grip, Seismic Frame, SlimFrame, TeraFrame, Cube-iT Plus, Evolution, OnTrac y QuadraRack son marcas comerciales registradas federalmente de Chatsworth Products, Inc. GlobalFrame, Simply Efficient y Velocity son marcas comerciales de Chatsworth Products, Inc. Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivas empresas. Rev.3 11/10 MKT-60020-239