


Gabinete CUBE-iT® de Montaje en pared con soporte para piso

El Gabinete CUBE-iT® de Montaje en pared con soporte para piso protege y asegura el equipo en espacios comunes donde hay una gran cantidad de equipos, pero el espacio es limitado.



Kits de Hardware M6 Klik-Nut® incluidos.

VENTAJAS

- ➔ **Fácil acceso al equipo**
 - El diseño articulado de tres piezas permite el acceso a las partes delantera y trasera de los equipos instalados.
- ➔ **Opciones de flujo de aire**
 - Múltiples opciones de ventilador para adaptarse a cualquier requisito de carga térmica
- ➔ **Seguridad incrementada**
 - Una cerradura con llave en la puerta delantera proporciona acceso al gabinete; solo se puede acceder a la sección trasera a través de un pestillo interno en la puerta delantera.
- ➔ **Soporte para Equipos Pesados**
 - Capacidad de carga de 1000 lb (453 kg) que admite equipos más pesados
 - Incluye dos pares de rieles de montaje de equipos con perforación cuadrada.
- ➔ **Opciones de Administración de cables**
 - Una gran cantidad de accesorios de administración de cables opcionales ayudan a mantener los cables separados y organizados.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- El diseño articulado de tres piezas permite el acceso y servicio a la parte delantera y posterior del equipo. La estructura del gabinete se apoya en el piso sobre una base con ruedas.
- Una cerradura con llave en la puerta delantera proporciona acceso a todo el gabinete.
- El panel trasero viene con troqueles de 1 in (25,4 mm) y 3 in (76 mm) y puede aceptar conductos de 3/4 in (19 mm) y 2,5 in (63,5 mm). Se incluyen cuatro arandelas de protección de bordes para los troqueles de 3 in (76 mm)
- El panel posterior presenta puntos de fijación para regular la holgura del cable y puntos de sujeción para soportes accesorios de montaje en bastidor.
- La estructura del gabinete incluye dos pares de rieles de montaje para equipos, ajustables de 19 in EIA de profundidad, con perforación cuadrada, y Kit de Hardware Klik-Nut
- El kit de doble ventilador opcional de bajo decibelio (31 dB) asegura un funcionamiento silencioso mientras enfría el equipo.
- La característica de conexión instalada en fábrica brinda conveniencia y reduce el tiempo de instalación.

ESPECIFICACIONES

Descripción	Contenedor para montaje en pared con soporte para piso, puerta delantera bloqueable y acceso posterior articulado al equipo
Uso	Solo para uso en interiores, en zonas con ambiente controlado; no puede utilizarse en espacios abiertos o en entornos agresivos o con circulación de aire
Medidas disponibles	- Alturas: 60 in (1520 mm), 72 in (1830 mm)* - Anchos: 27,3 in (693 mm), 19 in EIA para montaje en bastidor - Profundidades: 24 in (610 mm), 30 in (760 mm) *La base rodante le suma aproximadamente 6 in (152 mm) de altura total
Espacio interior utilizable	- Alturas: 33U, 40U - Anchos: 19 in EIA para montaje en bastidor - Profundidades: consulte las dimensiones (página 2)
Acceso a cables	- Cuatro troqueles de 1 in (25,4 mm), dos superiores/dos inferiores. Los troqueles pueden aceptar conductos de 3/4 in (19 mm). (10) troqueles de 3 in (76 mm), cinco superiores/cinco inferiores. Los troqueles pueden aceptar conductos de 2,5 in (63,5 mm). - Se incluyen cinco arandelas de protección de bordes para los troqueles de 3 in (76 mm).
Límites de llenado de cables	Consulte TIA-569-D y NEC para obtener información acerca de los rellenos de cables. Tendido de cable estimado en arandela troquelada para protección de bordes de 3 in (76 mm)
Capacidad de carga	1000 lb (453,6 kg) de equipo, abierto o cerrado
Material	Estructura del gabinete, panel posterior y puerta de láminas de acero La puerta es de metal macizo o de vidrio templado polarizado. Los rieles de montaje de equipos son de aluminio
Construcción	Soldado, remachado y atornillado
Acabado	Pintura en polvo; negro o blanco glaciar
Certificaciones	Cumple con EIA/ECA-310-E

Disponibilidad global

EE. UU

Simi Valley, CA
800-834-4969

Canadá

Toronto, Ontario, Canada
+905-850-7770

chatsworth.com • techsupport@chatsworth.com

Europa

Buckinghamshire, UK
+441628524834

Oriente Medio y África

Dubái, EAU
+971-4-2602125

Doha, Qatar
+974-4-267422

América Latina

+52-55-5203-7525
Número gratuito en México
800-201-7592
chatsworth.com.co

Asia Pacífico

+86 21 6880-0266
chatsworth.com.cn



CHATSWORTH
PRODUCTS


ESPECIFICACIONES:

Construcción	Soldado, remachado y atornillado
Acabado	Pintura en polvo; negro o blanco glaciar
Certificaciones	Cumple con EIA/ECA-310-E
Administración de cables verticales	• Admite secciones de cableado vertical y amarres verticales Soporte (se vende como accesorio)
Soporte para equipos	• Dos pares de canales de montaje para equipos en forma de C, de 2,5 in (64 mm) de profundidad, ajustables, con orificios de montaje cuadrados. • Los espacios de montaje en bastidor (U) están marcados y numerados en los rieles de montaje de los equipos. • Incluye 50 unidades del Kit de Hardware M6 Klik-Nut®

PARA USAR CON

- Escalerilla Porta Cables Universal
- Estante de Montaje en Bastidor
- Correas Saf-T-Grip®
- Barra Conductora del Bastidor Horizontal
- Switched eConnect® PDU horizontal
- RIM-750
- Puente a tierra

DIMENSIONES:



Diseño que ahorra espacio y brinda fácil acceso al equipo

El Gabinete CUBE-iT® de Montaje en pared con soporte para piso está diseñado para asegurar el equipo de comunicaciones para una conexión cruzada. Los gabinetes CUBE-iT admiten cobre y fibra y permiten el fácil acceso a la parte frontal y trasera del gabinete.

El diseño articulado de tres piezas protege el equipo al mismo tiempo que mantiene la facilidad de acceso para su mantenimiento. Solo se puede acceder al chasis trasero con una cerradura con llave en la puerta delantera. Una vez desbloqueados, se puede acceder a los pestillos internos justo dentro de la puerta delantera del chasis principal. Basta con girar las palancas para desmontar el chasis principal de la pared y acceder a la parte posterior del equipo. Además, la puerta se puede colocar de modo que abra desde la derecha o desde la izquierda. La puerta delantera puede ser de material sólido o tener una ventana de vidrio templado polarizado.

El panel posterior de 5 in (130 mm) de profundidad proporciona un espacio para los cables terminales. El panel posterior viene perforado a lo largo de la parte superior e inferior con troquelado en los conductos para permitir el tendido seguro de cables de alimentación y de comunicaciones dentro del gabinete. Se incluyen arandelas para proteger los cables cuando no se utilizan conductos. El interior del panel posterior posee puntos de unión para cables y puntos de sujeción para los soportes de montaje de equipos accesorios.


La estructura del gabinete principal incluye dos pares de rieles de montaje ajustables de 19 in EIA de profundidad, con perforación cuadrada, para equipos que se pueden utilizar para sujetar equipos interconectados o componentes activos. El gabinete incluye 50 unidades de kit de Hardware Klik-Nut que permiten un montaje rápido y seguro del equipo. Las múltiples opciones de ventilador posibilitan una refrigeración eficiente del equipo.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS:

Gabinete CUBE-iT de Montaje en pared con soporte para piso

Gabinetes CUBE-iT de 60 in (1520 mm) de altura			
Número de parte	CUBE-iT Profundidad	Estilo de puerta	Peso de embarque lb (kg)
13492-X60	24 in (610 mm)	Sólido	248 (112,7)
13493-X60	30 in (760 mm)	Sólido	260 (118,2)
13495-X60	24 in (610 mm)	Vidrio Templado	278 (126,4)
13496-X60	30 in (760 mm)	Vidrio Templado	290 (131,8)
Gabinetes CUBE-iT de 72 in (1830 mm) de altura			
Número de parte	CUBE-iT Profundidad	Estilo de puerta	Peso de embarque lb (kg)
13492-X72	24 in (610 mm)	Sólido	296 (134,5)
13493-X72	30 in (760 mm)	Sólido	309 (140,5)
13495-X72	24 in (610 mm)	Vidrio Templado	329 (149,5)
13496-X72	30 in (760 mm)	Vidrio Templado	342 (155,5)

X=Color; 7=Negro; E=Blanco Glaciar.




ACCESORIOS:



Kit de Ventilador y Filtro Estándar para Gabinete CUBE-iT

- Presuriza el interior del gabinete y extrae el aire caliente por las salidas de ventilación abiertas
- Incluye un ventilador, un filtro y una cubierta para salidas de ventilación
- Nivel de ruido: 39 dB (medido a 3 ft [1 m] de distancia)
- Flujo de aire: 115 CFM (170 CMH)
- Cable de alimentación de 6 ft de largo (1,8 m) NEMA 5-15P/6-15P

Número de parte	Descripción	Peso de embarque lb (kg)
40972-001	115 voltios, 50/60 Hz, cable de alimentación 5-15P	2 (0,8)
40972-002	230 voltios, 50/60 Hz, cable de alimentación 6-15P	2 (0,8)
40973-001	Kit de filtro de repuesto, paquete de cinco	2 (0,8)




Kit de Filtro y Ventilador Doble de bajo decibelio para Gabinete CUBE-iT

- Presuriza el interior del gabinete y extrae el aire caliente por las salidas de ventilación abiertas
- El ensamblaje incluye dos ventiladores y dos filtros
- Nivel de ruido: 31 dB (medido a 3 ft [1 m] de distancia)
- Colocación recomendada en la parte inferior derecha e izquierda del gabinete
- Flujo de aire: 120 CFM (204 CMH)
- Cable de alimentación de 6 ft de largo (1,8 m) NEMA 5-15P/6-15P

Número de parte	Descripción	Peso de embarque lb (kg)
40975-001	115 voltios, 50/60 Hz, cable de alimentación 5-15P	4 (1,8)
40975-002	230 voltios, 50/60 Hz, cable de alimentación 6-15P	4 (1,8)
40973-001	Kit de filtro de repuesto, paquete de cinco	2 (0,8)

ACCESORIOS:

**Sección de cableado vertical para Gabinetes Montaje en Pared CUBE-iT**

- Se fija al borde exterior de los rieles de montaje del equipo.
- Las aberturas se alinean con los espacios de la unidad de montaje en bastidor en los rieles de montaje de los equipos.
- Vendido en pares
- Solicite los kits adicionales según sea necesario para los requisitos de administración de cables.

Número de parte	Descripción	Peso de embarque lb (kg)
40970-704	4U, 7 in de altura x 0,5 in de profundidad (178 mm x 13 mm)	3 (1,4)
40970-707	7U, 12,3 in de altura x 0,5 in de profundidad (311 mm x 13 mm)	3 (1,4)
40970-711	11U, 19,3 in de altura x 0,5 in de profundidad (489 mm x 13 mm)	4 (1,8)


Color negro.

**Soporte de amarre vertical para gabinetes CUBE-iT**

- Proporciona múltiples puntos de unión para los cables de las instalaciones.
- Se acopla al chasis central con las herramientas incluidas.
- Se ajusta de adelante hacia atrás.

Número de parte	Descripción	Peso de embarque lb (kg)
40971-X60	60 in de altura x 4 in de ancho (1520 mm x 100 mm)	4 (1,8)
40971-X72	72 in de altura x 4 in de ancho (1820 mm x 100 mm)	6 (2,7)

Nota: X=Color; 7=Negro y E=Blanco glaciar.

**Soportes de montaje de 90° para gabinetes CUBE-iT**

- Se fija al panel posterior de los gabinetes CUBE-iT.
- Crea un espacio para montaje vertical en bastidor de 19 in EIA x 2U.
- 2 soportes por kit, 3,9 in de altura x 1 in de ancho x 4 in de profundidad (99 mm x 25,4 mm x 101,6 mm)

Número de parte	Descripción	Peso de embarque lb (kg)
13285-501	2U, 1 par, acabado natural	3 (1,4)

Kit de luces de led para gabinetes CUBE-iT

- Se fija a la parte inferior, superior o lateral de los gabinetes CUBE-iT.
- Interruptor de palanca, luz de led de 5 W
- Desmontable, 120 V de CA con cable de alimentación NEMA 1-15P


Número de parte	Descripción	Peso de embarque lb (kg)
12803-701	Kit de luces de led, 5 W, 120 V de CA	2 (0,9)

Barra de administración de cables horizontal para gabinetes CUBE-iT

- Se fija a la parte posterior del riel de montaje del equipo
- Resguarda los cables del lugar después de la finalización en los paneles de conexiones.
- Incluye herrajes y 12 uniones para cables

Número de parte	Descripción	Peso de embarque lb (kg)
11837-702	1,5 in de alto x 19,3 in de ancho x 3,7 in de profundidad (38 mm x 490 mm x 94 mm)	4 (1,8)

Color negro.

**Estante para montaje en bastidor**

- Para usar con equipos pequeños como módems, enrutadores y módulos de fibra en bastidores EIA de 19 in
- 1U; incluye múltiples puntos de unión
- Admite hasta 20 lb (9,1 kg) de equipo

Número de parte	Descripción	Peso de embarque lb (kg)
40974-X19	Estante para montaje en bastidor, 1U x 19 in ancho x 10 in profundidad (483 mm x 250 mm)	4 (1,8)

Nota: X=Color; 7=Negro y E=Blanco glaciar.

**Puentes a tierra**

- Proporciona una conexión común de bastidor o gabinete para equipo al conductor de halo.
- Disponible individualmente o en paquetes de 10
- Construido con componentes de certificación de listado UL

Número de parte	Descripción	Peso de embarque lb (kg)
40159-009	Puente a tierra de 9 pies (2,7 m), 1 cada	2 (0,9)
40159-019	Puente a tierra de 9 pies (2,7 m), 10 cada	20 (1,9)

**Tomas múltiples para gabinetes CUBE-iT**

- Seleccione un estilo de enchufe recto o con bloqueo
- 115 V de CA; 15 A o 20 A
- Cable de alimentación de 10 ft de largo (3 m) y disyuntor
- Incluye (8) salidas 5-20R.

Número de parte	Descripción	Peso de embarque lb (kg)
12820-701	Toma múltiple 15 A, NEMA 5-15P	4 (1,8)
12820-702	Toma múltiple 15 A, NEMA L5-15P	4 (1,8)
12820-705	Toma múltiple 20 A, NEMA 5-20P	4 (1,8)
12820-706	Toma múltiple 20 A, NEMA L5-20P	4 (1,8)

Nota: Opciones protegidas contra sobrecargas disponibles



CPI ofrece ahora garantías limitadas extendidas de dos años adicionales después del vencimiento del período de la garantía original (tres años) para los productos electrónicos de marca CPI.

Póngase en contacto con el Servicio al cliente de CPI, o visite www.chatsworth.com/warranty para obtener más información.

¿Interesado en aprender más sobre las soluciones de contenedores de CPI? Llámenos al 800-834-4969, o envíe un correo electrónico para Soporte técnico a techsupport@chatsworth.com.



CHATSORTH PRODUCTS

Si bien se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la precisión de toda la información, CPI no se responsabiliza por errores u omisiones, y se reserva el derecho de modificar la información y las descripciones de los servicios o productos presentados. ©2022 Chatsworth Products, Inc. All rights reserved. Chatsworth Products, Click-Nut, CPI, CPI Passive Cooling, CUBE-iT, Secure Array, eConnect, Evolution, GlobalFrame, MegaFrame, QuadraRack, RMR, Saf-T-Grip, SeismicFrame, SlimFrame, TeraFrame, Motive and Velocity on marcas comerciales registradas federalmente de Chatsworth Products. EuroFrame, H-Plane, Hi-Bar, In-Plane, M-Frame, NetPoint, Simply Efficient, Skybar, Wi-Tile and ZetaFrame son marcas comerciales de Chatsworth Products. Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivas empresas. Rev.7 03/24 MKT-60020-296