

BASTIDOR PARA MONTAJE EN PARED EasySwing™

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- La estructura articulada para montaje en gabinete permite el fácil acceso a la parte posterior del equipo instalado.
- Admite cobre y fibra y posee rieles roscados para montaje de equipos de 19" EIA.
- Fácil de enviar, inventariar e instalar: se envía en posición horizontal y se despliega para montar en la pared.
- Incluye correas integradas para la organización de cables.
- Puerta oscilante que se puede abrir hacia la derecha o hacia la izquierda.
- Estructura completamente de acero duradero.

APLICACIONES

- Guarde y proteja equipos de red, comunicaciones y seguridad dentro de una sala segura de telecomunicaciones o de equipos.
- Equipos conectados en red, equipos de seguridad, interruptores, enrutadores, teléfono/correo de voz, paneles de conexiones u otros equipos de interconexión.

PARA USAR CON


- Combinación de tornillos de montaje de cabeza plana y punta guía.
- Tornillos de compresión hexagonales y arandelas planas.

ACCESORIOS RELACIONADOS

- Correas de organización de cables Saf-T-Grip®
- Accesorios para la organización de cables.
- Tomas múltiples para montaje en bastidor.
- Estantes para bastidor.

Bastidor para Montaje en Pared EasySwing

Disponible en tres alturas y cuatro profundidades



Fácil instalación

Se envía en posición horizontal y parcialmente ensamblado
Despliéguelo, resguarde las esquinas e instale

Los Bastidores para Montaje en Pared EasySwing™ constituyen una familia de bastidores abiertos de puerta oscilante de 19" EIA para montaje en pared disponibles en tres alturas y cuatro profundidades. Los Bastidores para Montaje en Pared EasySwing admiten cobre y fibra, son fáciles de instalar y permiten el fácil acceso a la parte frontal y trasera del equipo. Utilice Bastidores para Montaje en Pared EasySwing para guardar equipos de red, comunicaciones y seguridad en salas de telecomunicaciones y equipos o en otras salas donde el espacio en el piso sea limitado.

El Bastidores para Montaje en Pared EasySwing se envía en posición horizontal parcialmente ensamblado. El ensamblaje es fácil: despliegue el bastidor y coloque un perno de montaje por esquina. El marco está perforado con ranuras de montaje tipo bocallave ubicadas en centros de 18.5". Fije el bastidor a la pared con accesorios de instalación de 1/4" (se piden por separado). EasySwing permite la apertura hacia la derecha o hacia la izquierda; para ello, simplemente de vuelta el bastidor antes de fijarlo a la pared.

El Bastidores para Montaje en Pared EasySwing admite equipos de montaje en bastidor de 19" EIA y estantes unilaterales. El equipo se monta sobre una puerta con bisagras. La puerta posee rieles para montar en bastidor unilaterales con roscas laminadas N.º 12-24 para fijar equipos. La puerta se abre para proporcionar fácil acceso a la parte posterior del equipo durante las tareas de reparación. La puerta se fija en posición cerrada con un pasador removible que engancha a través del marco para montaje en pared.

El Bastidores para Montaje en Pared EasySwing soporta 85 lb de equipo. Los cables del lugar se tienden desde la pared hasta la puerta oscilante con las correas para organización de cables reutilizables incluidas. Las correas se fijan a las ranuras del marco y sujetan los cables cuando la puerta se abre y se cierra. Agregue otros accesorios CPI y personalice su instalación.


Véase al dorso para escoger el producto. Comuníquese con CPI para obtener asistencia en la configuración.



ESPECIFICACIONES

- Bastidor abierto para montar en pared con acceso oscilante posterior al equipo
- Para uso únicamente en lugares cerrados ambientalmente controlados; no se puede utilizar en entornos abiertos, industriales o agresivos, ni en cámaras
- La puerta oscilante está fijada con bisagras en un solo lado, el marco para montar en pared se puede instalar de modo que la puerta se abra hacia la derecha o hacia la izquierda
- Incluyen pasador de bloqueo para asegurar la puerta en posición cerrada
- Tamaños disponibles:
Alturas: 24.5", 38.5", 51.5"
Anchos: 20.2"
Profundidades: 8", 12", 18", 25"
- Espacio de montaje en bastidor utilizable:
Alturas: 11 RMU, 19 RMU, 26 RMU
Anchos: 19" EIA para montaje en bastidor
Profundidades: 6.5", 10.5", 16.5", 23.5"
- Profundidad limitada por arco de oscilación
- No se puede utilizar la profundidad por completo en la parte superior e inferior; 3 RMU en el bastidor
- Organización de cables:
incluye 5 correas para organización de cables de 19" de largo x 1" de ancho
Puntos de fijación ranurados en el marco
- Soporte para equipos:
1 par de rieles para montaje de equipos en "L"
- 19" de ancho, compatible con EIA-310-D
- Patrón de orificios universales; espaciado vertical de los orificios de 5/8"-5/8"-1/2"
- Orificios laminados N.º 12-24 para montaje de equipos Incluye 12 tornillos N.º 12-24 para montaje de equipos color negro
- Capacidad de carga:
85 lb de equipo, abierto o cerrado
- Certificaciones:
Cumple con EIA-310-D
- Material:
Bastidor: lámina de acero y acero tubular
Correas para organización de cables: nylon negro retardador de fuego
- Construcción:
soldado y atornillado, se envía parcialmente ensamblado
- Acabado:
pintura en polvo híbrido epoxy-poliéster, color negro Disponible en negro, o gris

DIMENSIONES



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Bastidor para Montaje en Pared EasySwing						
Número de pieza y color			Altura	RMU	Profundidad ad	Peso del envío
Gris		Negro				
13602-108		13602-708	24.5"	11	8"	22 lb
13602-112		13602-712	24.5"	11	12"	24 lb
13602-118		13602-718	24.5"	11	18"	28 lb
13602-125		13602-725	24.5"	11	25"	34 lb
13604-108		13604-708	38.5"	19	8"	27 lb
13604-112		13604-712	38.5"	19	12"	29 lb
13604-118		13604-718	38.5"	19	18"	33 lb
13604-125		13604-725	38.5"	19	25"	38 lb
13608-112		13608-712	51.5"	26	12"	33 lb
13608-118		13608-718	51.5"	26	18"	37 lb

Nota: pida accesorios de instalación de 1/4" por separado.

Accesorios		
Número de pieza	Descripción	Peso del envío
Combinación de tornillos de montaje de cabeza plana y punta guía		
40605-001	#12-24 x 1/2"L, Zinc, Pack of 50	1 lb
40605-005	#12-24 x 1/2"L, Black, Pack of 50	1 lb
Herramientas para la instalación		
02007-004	Tornillo de compresión hexagonal 1/4-10 x 2" de largo	1 lb
Organizador de Cables Horizontal Universal Bilateral		
30139-719	19" de ancho x 4.96" de altura, 1 RMU	2 lb
Correa Saf-T-Grip®		
02006-201	Serie de Bucle Abierto, paquete de 25	1 lb

