

Chatsworth Products (CPI) 的

Clik-Nut® 硬件组件解决了标准锁紧螺母的基本问题。创新设计、无需工具、安装更轻松快捷,同时可保持承重强度。**Clik-Nut** 可将人工安装时间至少缩短 **70%**。

Clik-Nut® 硬件组件

优势


- ➔ 无需工具
安装更轻松、更快捷、更安全
- ➔ 高有效载荷能力
强度和可靠性与标准锁紧螺母相同
- ➔ 通用性
可与 .375" (9.5 mm) EIA 方孔完全兼容
- ➔ 挤压-释放设计
安装时间可缩短 至少 70%
- ➔ 可选颜色
保持美观可选镀锌或黑色镀锌




图示为P/N 76543-00X

主要特色


- 无需工具便可安装、拆卸和重新定位
- 解决了标准锁紧螺母安装和拆卸的基本问题
- 挤压-释放设计可大幅缩短安装时间
- 可提供多组螺纹: M6, 12-24, 10-32
- 所刻螺纹尺寸可供轻松识别
- 兼容厚度为 16 ga 至 12 ga, .060" 至 .105" (1.52 mm 至 2.67 mm) 导轨中的 .375" (9.5 mm) 方孔
- 镀锌或黑色镀锌钢表面处理, 可以防腐
- 随附十字盘头螺钉
- 以 25, 250 或 1000 件装出售



用挡片固定 Clik-Nut 以便将螺母从安装孔中插入或取出。



使挡片远离 EIA 空间。



对齐、挤压、插入并释放。

规格

组件包括	Clik-Nut 锁紧螺母; 螺丝 25, 250 或 1000 件装
尺寸	适用于 .375" (9.5 mm) 方孔
控制范围	16 ga 至 12 ga, .060" 至 .105" (1.52 mm 至 2.67 mm) 面板厚度
螺纹组	M6 x 1.0-6g 10-32 UNF 2B 12-24 UNC 2B
材料	钢
面漆	镀锌或黑色镀锌 螺丝头样式十字
螺丝规格	配套螺纹组: M6 x 1.0-6g, 10-32 UNF 2A, 5/8"L 或 12-24 UNC 2A, 5/8"L 带有镀锌面漆的钢制螺丝

全球适用

美国
加利福尼亚州, 亚哥拉山
800-834-4969
加拿大
加拿大, 安大略省多伦多
+905-850-7770
chatsworth.com • techsupport@chatsworth.com

欧洲
英国, 白金汉郡
+441628524834


中东和非洲
阿拉伯联合酋长国, 迪拜
+971-4-2602125
卡塔尔, 多哈
+974-4-267422

拉丁美洲
+52-55-5203-7525
墨西哥境内免费
+800-201-7592
chatsworth.com.co

亚太地区
+86 21 6880-0266
chatsworth.com.cn



尺寸



搭配使用

- 适用于 .375" (9.5 mm) 方孔连接点的 12 ga 至 16 ga 材料
- 带有方孔的 CPI 机架和机柜
- 任何制造商的带有方孔的机架和机柜
- F 系列 TeraFrame® Gen 3 机柜系统
- N 系列 TeraFrame® Gen 3 网络机柜
- F 系列 TeraFrame® HD 机柜系统
- GF 系列 GlobalFrame® Gen 2 机柜系统
- Z4 系列 SeismicFrame® 机柜系统
- M 系列 MegaFrame® 机柜系统
- C 系列 SlimFrame® 机柜系统
- E 系列 ISP 协同定位机柜系统
- EF 系列 EuroFrame™ 机柜系统
- GT 系列 GlobalFrame® 机柜系统
- DistributionFrame 机柜
- RMR® 工业机箱
- 可调节导轨 ServerRack (ARSR)
- 可调节 ServerRack (ASR)
- QuadraRack® 服务器框架
- 标准壁挂式机柜



重新诠释锁紧螺母

安装标准锁紧螺母硬件可能较困难且费时。将锁紧螺母置于方孔中需要的作用力超过人的手指能合理施加的作用力。安装人员经常遭遇夹到手指、指甲扯裂或脱落的痛苦。

CPI Clik-Nut 硬件组件可解决此类问题。

快速

只需将 Clik-Nut 与所需安装孔对, 再压、插入并释放挡片。Clik-Nut 即可固定到位, 可随时用于设备安装。

牢固

安装、拆卸或重新定位 IT 设备时, Clik-Nut 可用于标准锁紧螺母适用的任何位置, 并在沿机架面板表面的任何位置工作。钢结构可确保拥有与标准锁紧螺母相同的承重量。

安全

挤压-释放设计, 用户无需工具, 即可安全反复将 Clik-Nut 插入安装孔中, 降低在安装传统锁紧螺母时常见的手指受伤或损害风险。

Clik-Nut 能以最常用的机架螺丝尺寸提供: 10-32, 12-24 和 M6。螺丝头尺寸刻于锁紧螺母机体上, 以供轻松识别。

订购信息

部件编号	螺纹尺寸	螺丝长度	十字螺丝起子	...件装	装运重量 lb (kg)
76543-X01	M6 x 1.0	16 mm	#3	25	1 (0.5)
76543-X02	M6 x 1.0	16 mm	#3	250	6 (2.7)
76543-X03	M6 x 1.0	16 mm	#3	1000	23 (10.5)
76544-X01	12-24	5/8"	#3	25	1 (0.5)
76544-X02	12-24	5/8"	#3	250	6 (2.7)
76544-X03	12-24	5/8"	#3	1000	23 (10.5)
76545-X01	10-32	5/8"	#2	25	1 (0.5)
76545-X02	10-32	5/8"	#2	250	6 (2.7)
76545-X03	10-32	5/8"	#2	1000	23 (10.5)

注: X = 颜色, 0 = 锌, 7 = 黑锌



CPI 现对 CPI 品牌电子产品提供延长有限保修, 在原有保修期 (3 年) 的基础上再延长两年。

更多详情, 请联系 CPI 客服中心, 或访问 www.chatsworth.com/warranty。

如需了解产品 CSI 规格, 请访问 www.chatsworth.com 支持和下载”页面。



虽然我们已采取一切措施确保所有信息的准确性, 但CPI对任何错误或疏漏不承担责任, 并且保留修改和描述所列服务及产品的信息的权利。
 ©2020 Chatsworth Products, Inc. 保留所有权利。Chatsworth Products, CPI, CPI Passive Cooling, eConnecT, Evolution, GlobalFrame, MegaFrame, Motive, QuadraRack, RMR, Saf-T-Grip, Secure Array, SeismicFrameE, Slimframe, TeraFrame 和 Velocity, 均是 Chatsworth Products 在美国的注册商标。CUBE-IT, EuroFrame 和 Simply Efficient 是 Chatsworth Products 的商标。
 所有其他商标归其各自公司所有。修订版 Rev.4 02/20 MKI-60020-667.zh-CN